

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

2,8 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.



Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C




Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

389805
(3898/0,5)



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.				L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
			Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245	Form B						
 PVC	0.1–0.5 (26–22)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389805 389808			16 16	7.8 7.8	1 1	500 500	3974N 3984L
	0.5–1 (22–18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		390005 390008	390005S 390008S		19 19	10.5 10.5	17 17	500 500	3974N 3984O 3986N 3986S
	1.5–2.5 (16–14)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389905 389908	389905S 389908S		19.5 19.5	10.5 10.5	2.3 2.3	500 500	
 PA (Nylon)	0.5–1 (22–18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		396005 396008	396008S		19.2 19.2	- -	17 17	500 500	
 PVC	0.5–1 (22–18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		391305 391308	391305S 391308S		19 19	10.5 10.5	17 17	500 500	