










Lochbild board drillings




alle Löcher
all holes

$\phi 0,6 \pm 0,05$

Von f/z/1 aus, jedes 2.
Loch f. obere Abschirmung
from f/z/1, each 2nd
hole f. upper shielding

Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 33 095 4102	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
17 33 095 2102	2	Au über/over Ni
17 33 095 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ AB-19, 95 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type AB-19, 95 pol. with shield row-f</i>	
			Detail.	15.05.01	Hm			
			Insp.	15.05.01	Ko			
35456	01.12.08	TD	Stand.					
32387	19.11.04	HL	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 33 095 x102	Blatt/ page /
27619								
Mod.	Dat.	Name				Sub.		

