









D

C


B

A


9-1718346-1	B	Z	Buchsengeh. SOCKET HSG.	wasserblau WATERBLUE	k	0.5	-
4-1718346-1	B	D		bordeauxviolett CLARET VIOLET			-
3-1718346-1	B	C		licht blau LIGHT BLUE			3-968700-1
2-1718346-1	B	B		natur/NATURAL			2-968700-1
1-1718346-3	B	A		elfenbein IVORY			1-968700-1
1-1718346-1	B	A		schwarz/BLACK			1-968700-1
BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLÄCHE SURFACE FARBE/COLOR	ART KIND	GRAMM GEWICHT WEIGHT	Passend zu: Stiftleiste SUITABLE FOR: PIN HSG. TE




Kodierungen CODINGS



A




B



C

ANSICHT Y




D

Z

Bemerkungen NOTES

- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Passend fuer Leitungsquerschnitt:
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE: 0.2-0.75mm²
- Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING: TE: 929454
- Kragenanschluss siehe Zeichnung:
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING: TE: 114-18063-18
- Anlieferungszustand: 2. Kontaktsicherung in Vorraststellung
CONDITION AS DELIVERY: RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION
- Formteilungsgrat max 0.2 zulaessig
BURRS MAX 0.2 PERMITTED
- Mittig ueber Nennmass
CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION: DIN 16901-140
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- TE-Logo
TE-LOGO

REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1		ECR-06-002038	02FEB2006	LAN.	SCHW
A2		ECR-10-008727	22APR2010	TS	BF
B		SEE PCN E-17-001129	22NOV2019	MAH.	GILC
B1		Correction of Format	06MAR2023	FRAN	DJGF



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHENWURDE WIE FOLGEND MIT INFORMATIONEN KONTROLLIERT. KONTROLLIERTE (SEE FOLLOWING KONTROLLIERTE) KONTROLLIERTE DIESES ZEICHENWURDE WIE FOLGEND MIT INFORMATIONEN KONTROLLIERT. KONTROLLIERTE (SEE FOLLOWING KONTROLLIERTE) KONTROLLIERTE				DWN M. Würgesa 20APR2004	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm				CHK M. Schwaeiger 21APR2004					
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME Micro Quadlok System Buchsengeh., 3 polig SOCKET HSG.. 3POS.	SIZE CASE CODE DRAWING NO.		RESTRICTED TO -		
		0 PLC ±							
		1 PLC ±							
		2 PLC ±							
		3 PLC ±							
4 PLC ±									
ANGLES ± 2°		FINISH -		WEIGHT SEE TABLE	A	C=1718346	-		
MATERIAL PBT-GF10 HS		CUSTOMER DRAWING		B1	SCALE 5:1		SHEET 1 of 1		REV B1