

Produktdatenblatt

Eigenschaften

XVBC21

Anschlusselement + Deckel für Signalsäulen ohne Blitzlicht XVB - schwarz - IP 65



Hauptauswahl

Produktbereich	Harmony XVB Universal
Produkt oder Komponententyp	Anschlusselement mit Deckel
Montagedurchmesser	70 mm
Komponentenname	XVBC
Typ der Anzeige-einh.-Basis	Standard
Zweck des Produkts	Leisten ohne Blitzröhreneinheit
Material	Polycarbonat Deckeleinheit Glasfaserverstärktes Polyamid Grundeinheit
Kabeleingang	Untere oder seitliche Durchführung

Zusätzliche Auswahl

Korrekturmodus	Direkt- oder Rohrbefestigung
Baugruppenart	Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen
Produktgewicht	0,19 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
Standards	EN/IEC 60947-5-1
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemp. für Lagerung	-40...70 °C
NEMA-Schutzart	NEMA 4X Innenraum UL 508
RoHS EUR-Konformitätsdatum	0808
RoHS EUR status	Kompatibel

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.