
FU8360

Secvest 2WAY tierimmuner Funk–Bewegungsmelder

Der Secvest tierimmune Funk–Bewegungsmelder ist eine Komponente der Secvest 2WAY und ist auch für die Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul geeignet. Er reagiert auf Wärmebewegung und meldet dies an die Alarmzentrale. Haustiere lösen bei diesem Melder keinen Alarm aus.

Der Secvest 2WAY Funk–Bewegungsmelder FU8360 ist tierimmun, das heißt, er erkennt den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Haustier. Während sich im Raum bewegende Personen zuverlässig detektiert werden, ignoriert der Melder bei seiner Überwachung bis zu 30 kg schwere Haustiere.

Der optimale Montageort des Funk–Bewegungsmelders ist direkt an der Wand, zwischen 1,8 und 2,4 Meter über dem Boden, in einer Ecke des Raumes. Ungeeignet für die Montage sind alle Stellen gegenüber von Wärmequellen (z. B. Heizung) oder einem Fenster. Montieren Sie Ihren Bewegungsmelder ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Stromleitungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten, die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen. Ein Faxgerät beispielsweise kann auch in Ihrer Abwesenheit Wärme erzeugen und einen PIR–Bewegungsmelder auslösen.

Der Blickwinkel des Funk–Bewegungsmelders beträgt 90 Grad, seine Erfassungsreichweite liegt bei bis zu 10 Meter– je nach Montagehöhe. Zusätzlich ist er mit einem Unterkriechschutz ausgestattet. Der Unterkriechschutz verhindert, dass man unbemerkt unter dem Melder hindurchschlüpfen kann.



Produktbesonderheiten:

- Immun bei Tieren bis ca. 30 kg
 - Passiv–Infrarot Bewegungsmelder
 - Detektiert Wärmebewegungen
 - Überwacht ganze Räume
 - 90° Blickwinkel, ideal für Eckmontage
 - Erfassungsbereich 12 Meter
-

FU8360

Secvest 2WAY tierimmuner Funk–Bewegungsmelder

Technische Daten	
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Erfassungsbereich	10m
Sensortyp	PIR
Weißlichtfilter	Ja
Tierimmun	Ja
Statusanzeige	Ja
Sabotageüberwachung	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	Max 10mW
Reichweite: Senden	Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation	FM
Spannungsversorgung	3,6V
Batterietyp	3,6V DC, Li–Batterie Typ AA
Batterielebensdauer	Ca. 2 Jahre
Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS
Sicherheitsgrad	2
Betriebstemperatur	–10°C bis +55°C max 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (BxHxT)	81x73x47mm
Gewicht	140g
Umweltklasse	I