

Steckzungen 6,3 mm Languettes plates Mounting tabs

Masse im Steckbereich
DIN46342, Teil 1

Dimensions zone
d'emboîtement selon
DIN46342, partie 1

Dimensions in the tab sector
DIN46342, part1

Werkstoff/Matière/Material



.2 = Bronze/bronze

.6 = Messing/laiton/brass

.7 = Neusilber/mailechort/german silver

.9 = Stahl/acier/steel

■ = Oberflächen/Surface/Surface-plating
Seite/page/page 5.011



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole


Werkzeuge
Outils
Toolings



3866u.6

Ø 0.9
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.4


40



03866u.6

Ø 0.9
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.4


1046u



3866p.6

Ø 0.95
T 3
L 28.5
L1 31.5
B1 6.3
A 2.5
øD 1.65
B 0.8
S 0.8


38



03866p.6

Ø 0.95
T 3
L 28.5
L1 31.5
B1 6.3
A 2.5
øD 1.65
B 0.8
S 0.8

1046p



3866ab.6

Ø 1.1
T 2.6
L 8.1
L1 13.2
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1.1
S 0.8

23



3866r.6

Ø 1.1
T 3
L 32.5
L1 35.5
B1 6.3
A 5
øD 1.8
B 1
S 0.8

38

Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

Bohrung/Trou/Hole


Werkzeuge
Outils
Toolings



3866z.6

Ø 1.1
T 3.5
L 8.5
L1 14.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8


23



03866z.6

Ø 1.1
T 3.5
L 8.5
L1 14.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8

1046z



3865z.6

Ø 1.1
T 4
L 13.3
L1 25.3
B1 7.5
A 5.08
øD 1.6
B 1
S 0.8

23



3866g.6

Ø 1.1
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8


23



03866g.6

Ø 1.1
T 4.5
L 8.5
L1 15.3
B1 8
A 5
øD 1.65
B 1
S 0.8

1046v



3865t.7

Ø 1.15
T 3.6
L 8
L1 24.8
B1 8
A 5.08
øD 1.65
B 1
S 0.8

23



3865f.7

Ø 1.2
T 3
L 8
L1 38.2
B1 7.5
A 6.5
øD 1.7x3.9
B 1
S 0.8

23