

HFG:
IAC

Kunde/Customer:

Datum: 49/09
Seite: 1 von 2

Ausführung / Core design:
Ringbandkern / *Toroidal core:*

Kern für stromkomp. Drossel
Core for common mode choke


Maßbild / Drawing:
ohne Maßstab / *without scale*
Maße in mm / *Dimensions in mm*

Rev.

Nennmaße / Nominal Dimensions:
16 x 12,5 x 6 mm

Legierung / Core Material:
VITROPERM 500 F

Fixierung / Type of Finish:
Fix 351
(Epoxidbeschichtung / *Epoxy coated*)



-02-

Bezugswerte / Rated Dimensions:

$A_{Fe} = 0,080 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 4,48 \text{ cm}$
 $m_{Fe} = 2,63 \text{ g}$

Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:
 $A_L (10 \text{ kHz}) = 6,0 \mu\text{H}$

Endprüfung / Final Inspection:
(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Mechanische Prüfung (AQL 1,0, jedoch c = 0) / Mechanical Test (AQL 1,0, still c = 0)

-02-

Grenzmaße nach Maßbild / *Limited dimensions according to drawing*
Prüfmittel: Meßschieber / *Test instrument: caliper gauge*

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Klinger	Petzold		03.12.09	Günther

