


REV.	FECHA	DESCRIPCION	ECO	POR	REVISO
A	31/10/07	ESTE DIBUJO SUSTITUYE AL DIBUJO DE VENTAS VT99400480 REV: 3	EC0015170	S. CASTILLO	C.E.M.



NOTAS GENERALES:

- 1.-INTERPRETE ESTE DIBUJO DE ACUERDO A LA NORMA ASME Y 14.5M-1994
- 2.-TOLERANCIA GENERAL: $\pm 3.18\text{mm}$ [0.125"]
(NO APLICA EN TOLERANCIAS ESPECIFICAS)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RANGOS DE CONEXIÓN: CABLE: 2 AWG/60 NAVY (REF)
RESISTENCIA MECANICA: N/A
CONDUCTIVIDAD: 95 % IACS MINIMO
ACABADO: ESTAÑADO

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

HERRAMIENTA: Y2MR/MY29/Y644M/Y750-2/Y46C, MD7-34R, OUR840. MD6

DADOS: SIN DADO (4) (2) (1), W2CVT(2), X2CRT(2), U2CRT(2)

PAR DE APRIETE: N/A

PARA DADOS "U" USAR ADAPTADOR P-UADP-1

TERMINAL CU A COMP. ESTAÑADA
P/2 AWG C/2 BNOS. P/TORN. DE 3/8"

No.ITEM: 02004775

No. DE CATALOGO: YA2C2TC38

ESCALA:	SIN ESCALA
DIBUJANTE:	S. CASTILLO 31/10/07
AUT. INGENIERIA:	C.E. MARTINEZ 31/10/07
REV. ING. PROD.:	
REV. ING. MANUF.:	R. VEGA 31/10/07
AUT. C. CALIDAD:	J.M. BRIONES 31/10/07
AUT. VENTAS:	J.C. PRIOR 31/10/07
FAM.DEL PRODUCTO:	---
No. PROYECTO:	---
TIPO DE DOC.:	DRAWDETS
NIVEL AUT.:	---



No. DE DIBUJO

10083533

HOJA: 1

DE: 1

REVISION

A