

tesa® 62934

Adhésif de fixation double face mousse PE

INFORMATION PRODUIT

Description produit

tesa® 62934 est un adhésif double face mousse PE pour des applications de fixation constructives. Il est composé d'un support mousse PE conforme et d'une masse adhésive en acrylique à fort tack.

Avantages du produit:

- masse adhésive polyvalente pour une adhésion immédiate élevée sur de nombreux substrats
- performance de collage sûre
- résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
- compense les différents coefficients de dilatation thermique des matériaux
- collage immédiat même avec une faible pression
- très bonne absorption des chocs au froid

Principale application

- écrans décoratifs en aluminium sur les biens bruns
- poignées de portes sur les meubles de cuisines
- pièces en plastique moulé
- miroirs et panneaux en verre coloré

Données techniques

■ Support	mousse PE	■ Type de masse adhésive	acrylique à fort tack
■ Couleur	noir/blanc	■ Allongement à la rupture	250 %
■ Epaisseur totale	800 µm	■ Résistance à la rupture	8 N/cm

Adhésion sur

■ Acier (immédiat)	17.0 N/cm	■ Acier (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ ABS (immédiat)	17.0 N/cm	■ ABS (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ Aluminium (immédiat)	17.0 N/cm	■ Aluminium (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ PC (immédiat)	15.0 N/cm	■ PC (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ PE (immédiat)	2.7 N/cm	■ PE (après 14 jours)	2.8 N/cm
■ PET (immédiat)	12.5 N/cm	■ PET (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ PP (immédiat)	2.8 N/cm	■ PP (après 14 jours)	5.5 N/cm
■ PS (immédiat)	15.0 N/cm	■ PS (après 14 jours)	17.0 N/cm
■ PVC (immédiat)	17.0 N/cm	■ PVC (après 14 jours)	17.0 N/cm

Page 1 sur 2 / En date du 25.02.2010

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0)1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com

tesa® 62934

Adhésif de fixation double face mousse PE

INFORMATION PRODUIT

Propriétés

■ Résistance au cisaillement statique + à 23°C	■ Résistance à l'humidité ++
■ Résistance au cisaillement statique + à 40°C	■ Résistance en température court terme 80 °C
■ Tack o	■ Résistance en température long terme 80 °C
■ Résistance au vieillissement (UV) ++	■ Résistance aux assouplissants o

Evaluation dans la gamme tesa: ++ très bon, + bon, o moyen - faible

Infos complémentaires

Variantes de protecteurs:

PV0 brun papier glacé (71µm)

PV14 blanc protecteur papier enduit PE (120µm)

PV10 rouge protecteur film (120µm)

tesa® 62934 a été testé par TÜV Rheinland, Allemagne. Le test confirme la performance adhésive à long terme après les tests au climat réf. IEC 61215/61646 et une résistance en température de 85°C. (n° du rapport TÜV 21209595).

Adhésion au pelage:

-immédiate: la mousse se délamine de l'acier, l'aluminium et l'ABS

- après 14 jours: la mousse se délamine sur acier, ABS, aluminium, PC, PS, PET et PVC

Page 2 sur 2 / En date du 25.02.2010

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0)1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com