



断面 A-A



△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	連鎖状端子型番	バラ状端子型番 (ハレルはアリアリジ)	材 料	仕 上	"H" ±0.1
	170005-1	170052-1	黄銅 0.5t	—	4.19
OBSOLETE △ 1	— 2	— 2	↑	—	3.71
	— 3	— 3		—	3.2
	— 4	— 4		錫めっき	4.19
△ OBSOLETE	— 5	— 5	↓	錫めっき	3.71
	170005-6	170052-6	黄銅 0.5t	錫めっき	3.2

©1975 日本エー・エム・ビー
株式会社
AMP社の諸製品は特許又は
特許出願中

©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL
RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS
COVERED BY PATENTS AND/OR
PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)

表参照

仕上 (FINISH)

表参照

抱合電線断面積 (WIRE RANGE) #
0.50~1.42 mm² (AWG 20-16)

分類 (CLASS)

丸型

被覆外径 (INSULATION DIA)
— mm (— IN)

型式 (TYPE)

オートマチック

一般公差
{ TOLERANCE
EXCEPT
AS NOTED } ±0.4
±1.0

尺度 (SCALE)

4-1

LOC

SIZE

番号 (NO)

J

A

C-170005

REV

H2

名称 (NAME)

丸型端子 (連鎖状)

単位: 糸 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST