



ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR



MATING PARTS:
 -TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
 -PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
 -PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

```
X ... CAVITY LOADED WITH CONTACT
O ... CAVITY WITHOUT CONTACT
```

SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZEBß
 CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS

RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST

DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \emptyset 0.2 \text{ mm} = 0.22 \text{ mm}^2$, $12 \times \emptyset 0.2 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049

WIRE RANGE, DGB I (7x $\emptyset$.2mm=0.22mm², 12x $\emptyset$.2mm=0.35mm²).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049

KODIERRIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

														20	47.5	52.4					3-	-			
X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	19	45.0	49.9					3-	966481-9			
														18	42.5	47.4					3-	-			
		X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	17	40.0	44.9					3-	966481-7			
														16	37.5	42.4					3-	-			
		X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	15	35.0	39.9					3-	966481-5			
														14	32.5	37.4					3-	-			
		X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	13	30.0	34.9					3-	966481-3			
														12	27.5	32.4					3-	-			
			X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	11	25.0	29.9					3-	966481-1			
														10	22.5	27.4					3-	-			
			X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	9	20.0	24.9					3-	966480-9			
														8	17.5	22.4					3-	-			
			X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	15.0	19.9					5-	966480-7			
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	15.0	19.9					4-	966480-7			
			X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	7	15.0	19.9					3-	966480-7			
			X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	12.5	17.4					4-	966480-6			
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	12.5	17.4					3-	966480-6			
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	12.5	17.4					2-	966480-6			
			X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	10.0	14.9					4-	966480-5			
			X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	10.0	14.9					3-	966480-5			
														4	7.5	12.4					3-	-			
			X	0	X									3	5.0	9.9					3-	966480-3			
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	POS. DIM A DIM B		-	PART. -NO.		
Kammerbestückung (CAVITIES LOADED)																									

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB			
						 AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany			
						BENENNUNG			
SIEHE TABELLE	2	-	KONTAKT	CuSn	VORVERZINNT	AMP DUOPLUG 2.5 TH FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I, SELECTIV LOADED			
SEE TABLE	1	-	FEDERLEISTENGEHÄUSE	PBTP	GRAU	AMP DUOPLUG 2.5 TH Federleiste, 3-20 polig, DGB I selektiv bestueckt			
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLIERIERTE MASSE ± 0,2mm + 1	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.	
							A1	966480	
GEZ.			06.06.94		GEPR.		06.06.94		
SCHNAUBELT			BORMUTH		HASSTAB		10;1	BLATT 1 VON 1 REV. C2	