






NOTES
Bemerkungen

CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
OTHER AREA PRE SILVER MIN. 1µm
SPRING BLANK
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
uebriger Bereich vorversilbert min. 1µm
Ueberfeder blank


PRE TIN MIN. 1µm
SPRING BLANK
Vorverzinkt min. 1µm
Ueberfeder blank




DESIGN 2
Ausfuehrung 2



DESIGN 3
Ausfuehrung 3




DESIGN 4
Ausfuehrung 4




SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem



DESIGN 5
Ausfuehrung 5



DESIGN 6
Ausfuehrung 6



DESIGN 7
Ausfuehrung 7



						SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp						
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	2-2112966-2	A	7	CuFe2		6.0 AWG 10	E = 5.3 G = 5.7 D _{Dr} = 2.9	H = 9.4 K = 9.8 D = 6.2	6.0 mm² = 2.35 AWG 10 = 2.30	1855636-6	4.5	7.8	11.0	29.3
	2-962919-2	E	6	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	4.0 mm² = 2.34	2-878567-2	4.0	7.1	9.1	28.3
	1-962919-2	D		CuSn4			539757-2							
	1-962919-1	D												
	2-962918-2	E	5	CuFe2		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878566-2	3.6	6.7	8.7	28.3
	2-962918-1	E			539757-2									
	1-962918-2	D												
	1-962918-1	D												
	2-962917-1	E		CuFe2										
	1-962917-2	D	5	CuSn4		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 7.8 K = 7.8 D = 5.5	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878565-2	3.0	6.1	8.1	28.3
1-962917-1	D	CuSn4			539757-2									
FLK-WIRE / FLK-Leitung	2-968050-1	A	4	CuFe2		6.0 4.0	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 7.3 K = 7.6 D = 4.6	6.0 mm² = 2.55 4.0 mm² = 2.17	2-878968-2	4.5	6.8	9.1	28.8
	1-968050-1	A		CuSn4										
	2-962846-1	D	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.7 K = 7.0 D = 4.0	4.0 mm² = 2.33	2-878564-2	4.0	6.0	10.8	30.5
	1-962846-2	C		CuSn4						539759-2				
	1-962846-1	C												
	1-962845-2	D	1	CuSn4		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 5.7 K = 5.9 D = 3.2	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878563-2	3.6	5.2	9.0	28.7
	1-962845-1	D			539759-2									
FLR-WIRE / FLR-Leitung	2-963736-2	C	3	CuFe2		4.0	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.3	H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	4.0 mm² = 2.33	2-878562-2	4.0	5.9	9.3	29.0
	2-963736-1	C		CuSn4						-				
	1-963736-2	B												
	1-963736-1	B	1	CuFe2		×1.0 - 2.5	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.5 K = 4.7 D = 2.6	2.5 mm² = 1.97 2.0 mm² = 1.83 1.5 mm² = 1.69	2-878561-2	3.5	5.1	8.1	27.8
	2-963735-2	C		CuSn4						-				
	1-963735-2	B												
	1-963735-1	B	1	CuFe2		0.5 - 1.0	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.3 K = 3.5 D = 1.8	1.0 mm² = 1.56 0.75 mm² = 1.47 0.5 mm² = 1.38	2-878654-2	3.0	4.6	6.8	26.5
	2-963734-2	C		CuSn4						539759-2				
	2-963734-1	C												
	1-963734-2	B	2	CuFe2		0.2 - 0.5	E = 2.2 G = 2.2 D _{Dr} = 0.8	H = 3.1 K = 3.1 D = 1.4	-	-	2.5	3.7	5.7	26.5
	1-963734-1	B		CuSn4										
	2-965984-1	A												
1-965984-1	B													
TE ORDER-NO. STRIP FORM TE Bestellnr. Bandware	REV.	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB mm²	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isolationscrimp	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimphöhe CH	APPLICATION TOOL (MOC APPLICATOR HD) Anschlagwerkzeug	A	B	C	D	
						CRIMP DIMENSIONS mm Crimpabmessungen mm			EXTRACTION TOOL Ausdruckwerkzeug No. 726548-1					