




DOF-0-212F(05.08)

206001RS
(ON 0NIMVHD)台要里図


POLARIZING
GROOVE
位置決めキー溝



PIN INSERT
ピンインサートの場合



10SL(NOTE2)
10SL(注2)



SOCKET INSERT
ソケットインサートの場合

DESIGNATION

命名法

N/MS 3108 B*-***
SERIES シリーズ
CONFIGURATION 形状
STRUCTURE 構造
SHELL SIZE シェルサイズ
INSERT ROTATING POSITIONS インサート回転角度
CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET) 端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)
INSERT ARRANGEMENT インサート配列

- NOTE 1. 10SL SHELL SIZE USES ONLY SOCKET INSERT.
2. IN CASE OF 10SL SHELL SIZE, BARREL DOES NOT COVER INSULATOR.
3. REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.
△4. THE CONTACT SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.
注1. シェルサイズ10SLは、ソケットインサートのみである。
2. シェルサイズ10SLは、インシュレータをバレルがカバーしない構造である。
3. インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。
△4. 配列32-17のコンタクト溶剤ポットは、同一方向に向いている。

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.Dec.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONOGAWA
3	22.May.2006	060179	CORRECT AN ERROR etc.		N.SASANO	E.Matsumoto	K.Hoshiguchi

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD Aねじ	L MAX	M±0.8	Q±0.8	U±0.8	V THREAD Vねじ	W MIN
10SL	5/8-24UNEF-2B	46.0	36.9	22.2	25.0	5/8-24UNEF-2A	9.52
12S	3/4-20UNEF-	50.8	41.7	25.4	25.4	5/8-24UNEF-	
14S	7/8-20UNEF-	54.0	43.3	28.6	27.0	3/4-20UNEF-	
16S	1-20UNEF-	60.3	48.0	31.8	28.6	7/8-20UNEF-	
12	3/4-20UNEF-	57.2	46.4	25.4	25.4	5/8-24UNEF-	
14	7/8-20UNEF-	58.7	48.0	28.6	27.0	3/4-20UNEF-	
16	1-20UNEF-	65.1	52.8	31.8	28.6	7/8-20UNEF-	
18	1 1/8-18UNEF-	68.3	54.4	34.1	32.1	1-20UNEF-	
20	1 1/4-18UNEF-	77.0	60.7	37.3	33.7	1 3/16-18UNEF-	
22	1 3/8-18UNEF-	77.0	60.7	40.5	33.3	1 3/16-18UNEF-	
24	1 1/2-18UNEF-	86.5	67.1	43.7	34.9	1 7/16-18UNEF-	
28	1 3/4-18UNS -	86.5	67.1	50.0	38.5	1 7/16-18UNEF-	9.52
32	2-18UNS -	95.2	71.8	56.4	46.4	1 3/4-18UNS-	11.13
36	2 1/4-16UN -	100.0	73.4	62.7	51.2	2-18UNS -	12.70
40	2 1/2-16UN -	106.4	77.0	69.1	51.2	2 1/4-16UN -	12.70
44	2 3/4-16UN -	112.7	80.2	75.4	56.0	2 1/2-16UN -	14.27
48	3-16UN -2B	125.4	86.5	81.8	59.1	3-16UN -2A	15.88

8	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
2	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE3)
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JABL-50003		第1版(ORIGINAL DATE) 2.Mar.2005		尺度(SCALE) —	シリーズ(SERIES) N/MS
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) N/MS3108B*-*** (RIGHT ANGLE PRUG) アングルプラグ	
寸法(DIMENSION)		製図 CHK.	T.SUZUKI		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	E.MATSUMOTO		
. ±0.8		承認 APPD.	M.MAJIME	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)
.X ±0.4					SJ100907
.XX ±0.1					
.XXX ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[N/MS3108B18-11S](#) [N/MS3108B18-1S](#) [N/MS3108B20-16S](#) [N/MS3108B20-27P](#) [N/MS3108B14S-7P](#) [N/MS3108B18-10P](#) [N/MS3108B18-10S](#)