



NLD-Signalleuchte zum Frontplatteneinbau, Tageslicht-tauglich, Einbaudurchmesser 8mm, Außenreflektor mit Vorwiderstand und Einweggleichrichter, IP67, mit 500mm langen Anschlusslitzen

NLD - Panel Mount Indicator, Sunlight visibility, Mounting hole 8mm, Prominent Bezel with Resistor and half wave rectifier, IP67, with wire terminals, 500mm



Alle angegebenen Maße in mm / All dimensions are given in mm
 Maximale Frontplattenstärke: 4mm / Maximum Panel thickness: 4mm

Elektr. und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von $T_U = 25^\circ\text{C}$ gemessen
 Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of $T_A = 25^\circ\text{C}$

Lagertemperatur / storage temperature $T_{STG} : -25^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$
 Umgebungstemperatur / ambient temperature $T_A : -20^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$
 Spannungstoleranz / voltage tolerance $U_{OP} : \pm 10\%$

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage U_{OP} [V] AC/DC	Strom Current $I_{OP \text{ typ.}}$ [mA] AC/DC	Lichtstärke Lumi. Intensity LED $**I_{V \text{ typ.}}$ [mcd]	Dominante Wellenlänge Dominant Wavelength λ_D [nm]
Hochglanzverchromter Metallreflektor / satin chrome bezel					
NLD29W802500500	rot/red	12	9/17	1250	630
NLD29W802520500	gelb/yellow	12	9/17	1200	589
NLD29W802550500	grün/green	12	9/17	1400	525
NLD29W802570500	blau/blue	12	9/17	700	470
NLD29W8025W0500	weiß/white	12	9/17	1100	*
NLD29W803500500	rot/red	24	9/17	1250	630
NLD29W803520500	gelb/yellow	24	9/17	1200	589
NLD29W803550500	grün/green	24	9/17	1400	525
NLD29W803570500	blau/blue	24	9/17	700	470
NLD29W8035W0500	weiß/white	24	9/17	1100	*
NLD29W804500500	rot/red	28	9/17	1250	630
NLD29W804520500	gelb/yellow	28	9/17	1200	589
NLD29W804550500	grün/green	28	9/17	1400	525
NLD29W804570500	blau/blue	28	9/17	700	470
NLD29W8045W0500	weiß/white	28	9/17	1100	*
Schwarzverchromter Metallreflektor / black chrome bezel					
NLD29W812500500	rot/red	12	9/17	1250	630
NLD29W812520500	gelb/yellow	12	9/17	1200	589
NLD29W812550500	grün/green	12	9/17	1400	525
NLD29W812570500	blau/blue	12	9/17	700	470
NLD29W8125W0500	weiß/white	12	9/17	1100	*
NLD29W813500500	rot/red	24	9/17	1250	630
NLD29W813520500	gelb/yellow	24	9/17	1200	589
NLD29W813550500	grün/green	24	9/17	1400	525
NLD29W813570500	blau/blue	24	9/17	700	470
NLD29W8135W0500	weiß/white	24	9/17	1100	*
NLD29W814500500	rot/red	28	9/17	1250	630
NLD29W814520500	gelb/yellow	28	9/17	1200	589
NLD29W814550500	grün/green	28	9/17	1400	525
NLD29W814570500	blau/blue	28	9/17	700	470
NLD29W8145W0500	weiß/white	28	9/17	1100	*

*Farbkoordinaten / chromaticity coordinates $X = 0,31$ $Y = 0,32$

**Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei:
 Luminous intensity data of the used LEDs at: $I_{OP \text{ typ. DC}}$

Diese NLD-Signalleuchten sind mit einer Schutzdiode in Reihe zum Widerstand und der LED gefertigt. Sie können bei Gleich- und Wechselspannung eingesetzt werden. Der typische Helligkeitsrückgang bei Wechselspannung gegenüber dem Betrieb an Gleichspannung liegt bei ca. 25%.

These NLD-Indicators are built with a protection diode in series with the resistor and the LED. They can be used on DC voltage and AC voltage. The typical light reduction on AC voltage operation against DC voltage operation is around 25%.

Schutzart: IP67 nach DIN EN 60529. Frontseitig zwischen LED und Reflektor, sowie zwischen Reflektor und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes.

Degree of protection: IP67 in accordance to DIN EN 60529. Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP67 when using the supplied gasket

Einbaudurchmesser 8 + 0,2mm / mounting hole 8 + 0,2mm

Litze: 500mm, 0,25mm², isoliert / Wire: 500mm, 0,25mm², isolated

Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar / other wire lengths are available upon request

NLD

Electronic GmbH

Wormser Str. 4 · D-67269 Grünstadt

Vertrieb /
Trading company

eins1plus

GmbH

Wormser Str. 4 · D-67269 Grünstadt

Änderung:
Revision:

Datum:
Date:

Name:

Gez.:
Drawn:

DR

Gepr.:
Ch'd:

KL

Datum:
Date:

29.06.2008

Maßst.:
Scale:

Datenblatt
Datasheet

No.: NLD29W8XX5X0500