


13 cm Breitbandlautsprecher / 5" Fullrange Speakers

BG 13 P Art.-No. 3011 – 8 Ω






13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Sehr ausgeglichener Frequenzgang und sehr gute Sprachverständlichkeit. Hoher Wirkungsgrad.

Anwendungsmöglichkeiten: Schallzeilen, Projektionslautsprecher, kleine Monitorboxen

13 cm (5") full-range speaker with tweeter dome. Very evenly spread frequency response and excellent voice reproduction quality. High level of efficiency.

Typical applications: PA arrays, projection speakers, smaller monitor speakers



FR 13 Art.-No. 4800 – 4 Ω



13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit inverser Sicke. Gleichmäßiger Frequenzgang und kräftige Tieftonwiedergabe. Einfache Montage z.B. in Fahrzeugen mit Einbauorten für 13-cm-Lautsprecher.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Einbaulautsprecher in Kraftfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen
- elektronische Musikinstrumente, Kontrolllautsprecher in elektronischen Geräten




Zubehör: Adapterring (Art.-No. 4775), Schutzgitter (Art.-No. 4643, 4667)

13 cm (5") full-range loudspeaker with an inverted surround. Uniform frequency response and powerful low-frequency output. Simple installation e.g. in vehicles with loudspeaker mounts for 13 cm loudspeakers.

Typical applications:

- Built into cars, busses or trains
- Electronic musical instruments, Monitoring speaker for electronic devices

Accessories: Adapter ring (Art.-No. 4775), protective grille (Art.-No. 4643, 4667)



Art. No. 4667 *)



Art. No. 4643 *)



ARF 13
Art. No. 4775

		BG 13 P	FR 13
Nenn-/Musikbelastbarkeit	Rated/maximum power	20 W / 40 W	30 W / 50 W
Impedanz	Impedance	8 Ω	4 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	Frequency response (–10 dB)	120–20000 Hz	65–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	92 dB (1 W/1 m)	88 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x _{mech}	Excursion limit x _{mech}	± 2 mm	± 2,5 mm
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	168 Hz	100 Hz
Obere Polplattenhöhe	Height of front pole-plate	3 mm	3 mm
Schwingspulendurchmesser	Voice coil diameter	20 mm Ø	20 mm Ø
Wickelhöhe	Height of winding	4,5 mm	6 mm
Schallwandöffnung	Cutout diameter	110 mm Ø	116 mm Ø
Gewicht netto	Net weight	0,43 kg	0,29 kg

Weitere Daten Seiten 184–185 / for further data see pages 184–185

*) Details und Zeichnungen siehe Seite 175–179 / Details and drawings see page 175–179

VISATON Lieferprogramm / Main Catalogue 2011/2012