




- | | |
|---|--|
|  | <u>VERPACKUNGSANWEISUNG:</u> 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT |
|  | <u>VERPACKUNGSANWEISUNG:</u> 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT |
|  | <u>VERPACKUNGSEINHEIT:</u> ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS  1 BZW.  2
IM VERSANDKARTON VERPACKT |
|  | MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT |
|  | POS. 4 UND 5 LOSE BEIGELEGT |
|  | EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5)
BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND $1.3^{+0.2}$ Nm |

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  | <div>ORDER-NO.</div> <div>BESTELL-NR.</div> | | | | |
| 2120382-6 | 2120382-5 | 2120382-4 | 2120382-3 | 2120382-2 | 2120382-1 | | | | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | HVT PIN CONTACT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10
HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 6mm ² / AWG 10 |  | Ag
Ag | CuZn
CuZn |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | HVT PIN CONTACT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12
HVT KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm ² / AWG 12 |  | Ag
Ag | CuZn
CuZn |
| /100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 7 | PLASTIC BAG
KUNSTSTOFF-BEUTEL |  | TRANSPARENT
TRANSPARENT | -
- |
| /100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 3/100 | 6 | MINIGRIP BAG
MINIGRIP-BEUTEL |  | TRANSPARENT
TRANSPARENT | -
- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | METAL NUT M12x1.5
METALL MUTTER M12x1.5 |  | BLANK
BLANK | -
- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SEAL, FLAT GASKET
FLACHDICHTUNG |  | BLACK
SCHW ARZ | -
- |
| - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | HVT PIN CONTACT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14
HVT KONTAKTSTIFT, ASSY HVT 2.5mm ² / AWG 14 |  | Ag
Ag | CuZn
CuZn |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | PIN HOUSING MINUS CODING
STIFTGEHÄUSE MINUSKODIERUNG |  | BLACK
SCHW ARZ | PPE+PS
PPE+PS |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | PIN HOUSING PLUS CODING
STIFTGEHÄUSE PLUSKODIERUNG |  | BLACK
SCHW ARZ | PPE+PS
PPE+PS |
| | | | | | | ITEM-NO.
POS. | DESCRIPTION
BENENNUNG | SURFACE
OBERFL ÄCHE | | MATERIAL |
| | | | | | | | | COLOUR/FARBE | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMIP INC. CONTROLLED. KONTAKT ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGEN, SIND VORZUHALTEN. DEN JEWEILS LETZTIGELIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFASSEN SIE AUF ANFRAGE.		DWN T_NAGEL 02DEC2010 CHK H_SCHERER 02DEC2010 APVD A_WOEBER 02DEC2010		 tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSENEHLEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME INVERTED CONVERTER CONNECTOR WECHSELRICHTERANSCHLUSS -	
		0 PLC $\pm$ 1 PLC $\pm$ 2 PLC $\pm$ 3 PLC $\pm$ 4 PLC $\pm$ ANGLES/WINKEL $\pm$			
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -		SIZE A2	
		WEIGHT GEWICHT -		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120382	
				RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 1 OF 2	
				REV A1	



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG		01 JUN 2004		MATED WITH: PASSEND ZU:	
© COPYRIGHT 2004		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.					

-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

-4 AS SHOWN
-4 WIE GEZEICHNET

-5 AS SHOWN
-5 WIE GEZEICHNET

-6 AS SHOWN
-6 WIE GEZEICHNET

LOC A1		DIST -		REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.: B155086		P	LTR	SEE SHEET 1				-	-	-