

Produktbeschreibung

Formstabil; Hochflexibel / kälteflexibel; Flammwidrig selbstverlöschend nach UL94 V2; Trittfest; Sehr biegsam



Anwendungsgebiete

- Maschinenbau
- in Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
- Building Automation
- Roboterbau
- Im Aussenbereich (in schwarz)

Nutzen

- Formstabil
- Hochflexibel / kälteflexibel
- Flammwidrig selbstverlöschend nach UL94 V2
- Trittfest
- Sehr biegsam

Aufbau

- Feingewellter Polyamid 12 Schlauch

Norm-Referenzen

- Bahn: DB, SNCF

Bemerkung

- UV- und witterungsbeständig in schwarz

Produkteigenschaften

- Halogen- und cadmiumfrei
- Abriebfest
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien

Technische Daten

Zulassungen

Bahn: DB, SNCF

Lieferfarbe

Grau Schwarz UV-beständig

Material

PA 12 silikonfrei halogenfrei UL94 V2

Temperaturbereich

-50 °C bis +100 °C

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikelbez.	Artikel IØ x AØ mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® KLICK-GM/MM	Passend zu SILVYN® KLICK-GP/WP	Passend zu SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ
SILVYN® RILL PA 12 grau						
61815100	7	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7
61815110	9	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61815120	11	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61815180	13,5	14,3 x 18,5	27		13,5/13,5	-/13,5
61815130	16	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61815140	21	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61815150	29	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29
61815160	36	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61815170	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48
SILVYN® RILL PA 12 schwarz						
61815105	7	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7

61815115	9	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9
61815125	11	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11
61815185	13,5	14,3 x 18,5	27		13,5/13,5	-/13,5
61815135	16	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16
61815145	21	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21
61815155	29	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29
61815165	36	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36
61815175	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48