



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

A-160-A 平面ハンドル

押ボタン付平面ハンドル FLUSH HANDLES WITH PUSH BUTTON

カジリ防止 止め金装備



A-160-A-1-1-TAK60

A-160-A-2-1-TAK60

PAT.PEND.



A-160-A
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
- A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
- 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。

- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-160-A-TAK60)
- Panel drilling dimensions are compatible with the flush handles of A-160, A-240 etc.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate.)



キーNo.TAK60
Key




キーNo.0200
Key


- 仕 様
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 鍵 番 号: 下記表による。
 - 付 属 品: 止め金・ビスセット・キー2本
- 用 途
- 配分電盤・制御盤
- 納 期
- 標準在庫品
- 備 考
- 高負荷用止め金AC-25-Uも装備可能です。
 - 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
 - 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
 - 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお勧め致します。

- Speci-
fications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: See the table below.
 - Accessories: Stopper plate, screws, two keys
- Specific use
- Distribution boards and control boards.

- Remarks
- May also be fitted with the heavy-load AC-25-U catch.
 - Lubricant oil should be applied regularly to moving parts. Particular care should be taken to avoid paint adhering to the coating parts.
 - The lock on this product is operated with the tip of the key.
 - Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



No.TAK60



No.0200

■潤滑剤のご案内

タキゲンパワーグリーンC-985(1367ページに掲載)

- 摩擦トルクが減少し、機械寿命を延ばします。
- 防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群。
- ほとんどの合成ゴム・樹脂に対して影響がありません。


■Information on lubricants

TAKIGEN POWER GREEN C-985 (shown on page 1367)

- Reduces friction torque, and prolongs machine life.
- Outstanding corrosion protection, permeation, separation, and locking prevention, noise prevention, and cleaning effect.
- No effect on almost all rubbers and resins.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-160-A-1-1-TAK60	TAK60	AC-25-AB-1N	03616	¥1,800	30個〜 ¥1,728
A-160-A-1-1	0200		01496	¥1,800	30個〜 ¥1,728
A-160-A-1-2	鍵なし Without lock		01682	¥1,350	30個〜 ¥1,296
A-160-A-2-1-TAK60	TAK60	AC-25-AB-2N	03617	¥1,500	40個〜 ¥1,440
A-160-A-2-1	0200		01497	¥1,500	40個〜 ¥1,440
A-160-A-2-2	鍵なし Without lock		01374	¥1,300	40個〜 ¥1,248
A-160-A-3-1	0200	AC-25-AB-3N	01498	¥1,350	60個〜 ¥1,296
A-160-A-3-2	鍵なし Without lock		01376	¥1,050	60個〜 ¥1,008

商品番号 Product No.			L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(W ₆)	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max.aplicable panel thickness	製品質量 (g) Mass
A-160-A-1-1-TAK60		2D/3D																											
A-160-A-1-1		2D	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	93	87.5	117	32	26	22	27	15	5	60	7	2	17	3.2	128	8	2-φ4.2	4.5	3.2	375
A-160-A-1-2																													
A-160-A-2-1-TAK60		2D/3D																											
A-160-A-2-1		2D	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	75	70.5	96	30	23	20	24	10		55	6	3	12.5	2.3	105	7	2-φ4.2	4	2	230
A-160-A-2-2																													
A-160-A-3-1		2D/3D																											
A-160-A-3-2			84	23.5	61.5	8.5			20	42	37.5	63	28	23		24	9.5	4.5	31	6	3	12.5	2.3	72	7	φ4.1	4	2	150

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。