


**Passende Flachstecker,
1,5 mm x 0,6 mm,
mit symmetrischer
Stahlüberfeder**

**Mating Tabs,
1.5 mm x 0.6 mm,
with Symmetric
Cantilever Steel Spring**

Flachstecker



Tab

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,20-0,35	—	X	-1/-2	963898	963899	878607-2	—
0,50-1,00	—	X	-1/-2	963900	963901	878608-2	—


* Material und Oberfläche:

- 1 = CuSn4, vorverzinnt
- 2 = CuFe2, vorverzinnt

* Material and Finish:

- 1 = CuSn4, pre-tin plated
- 2 = CuFe2, pre-tin plated

Einzeldichtungssystem



Single Sealing System

Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Bandausführung Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece	Anschlagwerkzeug Applicator	Handzange 169400 Hand Tool 169400 Matrize/Die Set
0,20-0,35	—	X	-1/-2	963902	963903	878615-2	—
0,50-1,00	—	X	-1/-2	963904	963905	878616-2	—

* Material und Oberfläche:

- 1 = CuSn4, vorverzinnt
- 2 = CuFe2, vorverzinnt

* Material and Finish:

- 1 = CuSn4, pre-tin plated
- 2 = CuFe2, pre-tin plated

Einzeldichtung: Best.-Nr. 963530-1

Blindstopfen: Best.-Nr. 963531-1

Single Seal: Part No. 963530-1

Cavity Plug: Part No. 963531-1