

**Passende Flachstecker,
2,8 mm x 0,8 mm,
mit symmetrischer
Stahlüberfeder**

Ausdrückwerkzeug:


Best.-Nr. 726548-1

Siehe Tabellenzeichnung:

87-9441-16

Produkt-Spezifikation:

108-18063



**Mating Tabs,
2.8 mm x 0.8 mm,
with Symmetric
Cantilever Steel Spring**

Extraction Tool:

Part No. 726548-1

See Chart-Drawing:

87-9441-16

Product Specification:

108-18063

Flachstecker

Tab

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche Material and Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuSn, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuSn, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	1-963860-3	1-963861-3	2-878549-2	734538-1
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	1-963860-2	1-963861-2	2-878549-2	734538-1
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuSn, vorverzinnt/CuSn, pre-tin plated	1-963860-1	1-963861-1	2-878549-2	734538-1
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuFe, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuFe, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	2-963860-3	2-963748-3	2-878549-2	734538-1
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuFe, versilbert/CuFe, silver plated	2-963860-2	2-963748-2	2-878549-2	734538-1
0,2–0,5	–	1,2–1,6	CuFe, vorverzinnt/CuFe, pre-tin plated	2-963860-1	2-963748-1	2-878549-2	734538-1

Flachstecker

Tab

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche Material and Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuFe, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuFe, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	2-962841-3	2-963745-3	2-878550-2	734417-1
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuFe, versilbert/CuFe, silver plated	2-962841-2	2-963745-2	2-878550-2	734417-1
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuFe, vorverzinnt/CuFe, pre-tin plated	2-962841-1	2-963745-1	2-878550-2	734417-1
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuSn, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuSn, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	1-962841-3	1-963745-3	2-878550-2	734417-1
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	1-962841-2	1-963745-2	2-878550-2	734417-1
0,5–1,0	–	1,4–2,1	CuSn, vorverzinnt/CuSn, pre-tin plated	1-962841-1	1-963745-1	2-878550-2	734417-1

Einzeidichtungssystem

Single Sealing System

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser (max.) Insulation Diameter (max.) (mm)		Material und Oberfläche (siehe Hinweis) Material and Finish (see Note)	Bestell-Nummern/Part Numbers			
	FLK	FLR		Band- ausführung Strip Form	Einzel- ausführung Loose-Piece	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool
0,5–1,0	–	X	CuFe, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuFe, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	2-962915-3	2-963748-3	2-878559-2	734438-1
0,5–1,0	–	X	CuFe, versilbert/CuFe, silver plated	2-962915-2	2-963748-2	2-878559-2	734438-1
0,5–1,0	–	X	CuFe, vorverzinnt/CuFe, pre-tin plated	2-962915-1	2-963748-1	2-878559-2	734438-1
0,5–1,0	–	X	CuSn, Kontaktkörper vorvergoldet über Ni, Kontaktzone vorvergoldet min. 0,6 µm CuSn, contact body pre-gold plated over nickel, contact area pre-gold plated min. 0.6 µm	1-962915-3	1-963748-3	2-878559-2	734438-1
0,5–1,0	–	X	CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	1-962915-2	1-963748-2	2-878559-2	734438-1
0,5–1,0	–	X	CuSn, vorverzinnt/CuSn, pre-tin plated	1-962915-1	1-963748-1	2-878559-2	734438-1

Einzeidichtung: Best.-Nr. 828904 (0,5–1,0 mm²)

Best.-Nr. 828905 (1,5–2,5 mm²)

Blindstopfen: Best.-Nr. 828922

Single Seal: Part No. 828904 (0.5–1.0 mm²)

Part No. 828905 (1.5–2.5 mm²)

Cavity Plug: Part No. 828922