



DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG.
BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT 19--

MATED WITH, PASSEND ZU,	LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
-	AI	-	P	LTR					
PROJEKT NR.: 87-9187				E5	Umgeladen auf neues Standardformat Blätter vereinzelt Mass 7.3 war 7.2		13JAN98	PG	DK



1 Werkzeugtrenngrad max. 0.5 hoch und 0.02 dick zulässig
(sonst kein Grat zulässig)

Für Kammer Ø 6.4mm



M 1:1

-	828986-1	E	-	SILICON ELASTOMER MVQ 50	braun RAL 8007	-	-
-	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	

DIMENSIONS, DIMENSIONEN, mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 mm E n. DIN 16901 - 150 1 PLG 2 PLG 3 PLG ANGLES / WINKEL ±- 	DWN P. Gaupp 17 APR 97	MATERIAL -		FINISH OBERFLÄCHE/FARBE -	
	CHK D. Kämpel 21 APR 97	AMP AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen			
	APVD -				
	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18263-1	NAME 2.5mm System, Blindstopfen 2.5MM SYSTEM, CAVITY PLUG			
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-828986	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
WEIGHT GEWICHT -	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				
		MASSSTAB 5:1	BLATT 1 OF 2 VON 2	E5	