

4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

3

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

2

MATED WITH:
PASSEND ZU:
Bg3

1

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

© COPYRIGHT 1997

BY AMP INCORPORATED.

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC
Al

DIST
-

P

LTR

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:
-

B4

ECR-10-009777

19.05.2010

SR

AR

1;2;3;6;7

M25/M32

M32 als STS

M25

3;4

M6x30

12

82

96

70

53

Notes:

1

Material: Housing: aluminium diecasting alloy
Seals: Neoprene

2

Surface: Powder coated grey or black with aluminium oxyd

3

Varnish on the inside not necessary

4

Packaging quantity 5 pieces

Bemerkungen:

1

Material: Gehäuse: Alu-Druckguß-Legierung
Dichtungen: Neoprene

2

Pulverbeschichtet grau oder schwarz mit Aluminium Oxid

3

Lackierung im Gehäuseinneren nicht notwendig

4

Verpackungsmenge 5 Stück

1								Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	7	ohne Logo & Bohrung
	1							Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	6	ohne Logo
2	2	2	2	2	2	2	2	Scheibe / pane	V2A/stainless steel	blank/even	-	5	
2	2	2	2	2	2	2	2	Befestigungsschraube / fixing screw	V2A/stainless steel	blank/even	-	4	
1	1	1	1	1	1	1	1	Dichtung Bg3 / seal	Neoprene	-	black/schwarz	3	
		1		1	1			Steckergehäuse HIP-K / hood	aluminium/ALU	Aluminium oxid	black/schwarz	2	
			1			1	1	Steckergehäuse HIP/ hood	aluminium/ALU		grey/grau	1	
0-8	0-7	0-6	0-5	0-4	0-3	0-2	0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE / OBERFLÄCHE	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
HIP-K.6/16.ST-N	HIP-K.6/16.STS.1.M25.G	HIP-K.6/16.STO.1.M25.G	HIP.6/16.STS.1.M32.G	HIP-K.6/16.STS.1.M25.G	HIP-K.6/16.STO.1.M32.G	HIP.6/16.STS.1.M25.G	HIP.6/16.STO.1.M32.G	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELNS LETZTGÜELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC ANGLES / WINKEL FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ISO 8015 D. ISO 2768 - mH -E D. DIN 16901 - 14.0	DWN Schneider 22.06.2001 CHK Schweiger 22.06.2001 APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany Hood Steckergehäuse HIP.6/16.STO/STS.M-Gewinde SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1106425 RESTRICTED TO NUR FUER - MASSSTAB 1:1 BLATT 1 OF VON 1 REV B4		

AMP 1470-19 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T