




5547-NA.



42.98	40.64	5547-34A	34
40.44	38.10	5547-32A	32
37.90	35.56	5547-30A	30
35.36	33.02	5547-28A	28
32.82	30.48	5547-26A	26
30.28	27.94	5547-24A	24
27.74	25.40	5547-22A	22
25.20	22.86	5547-20A	20
22.66	20.32	5547-18A	18
20.12	17.78	5547-16A	16
17.58	15.24	5547-14A	14
15.04	12.70	5547-12A	12
12.50	10.16	5547-10A	10
9.96	7.62	5547-08A	8
7.42	5.08	5547-06A	6
4.88	2.54	5547-04A	4
2.54 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	— # —	5547-02A	2
B	(A)	ENC. No.	CKT.

Y										材料 MATERIAL		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
										注記参照 SEE NOTES		EDP. NO. <u> # </u>	
										仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES	
角度 ANGLE		±3°								適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —	
30 以上 OVER		±0.3								被覆外径 INS. RANGE		— # —	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		±0.25		B 再作図 (JD78261)		K.A. M.S. 96/9/3				DRAWN BY '96/9/3 K. Adachi		CHK'D BY H. Sasaki	
10 未満 UNDER		±0.2		記号 変更内容 LTR REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE				APP'D BY (H. Sasaki)		尺度 SCALE 10-1	
一般公差 UNIT:mm GENERAL TOLERANCES												TITLE 名称 2.54 DUAL ROW MICRO SHUNT WAFER ASS'Y	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM													

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(SCALE: 5-1)



						材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
										REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
										TITLE 名称	
角度 ANGLE		±3°				適用電線範囲 WIRE RANGE		— //		2.54 DUAL ROW	
30 以上 OVER		±0.3				被覆外径 INS. RANGE		— //		MICRO SHUNT WAFER ASS'Y	
10 以上 OVER		±0.25		30 未満 UNDER		DRAWN BY		96/9/3 R. Adachi		CHK'D BY	
10 未満 UNDER		±0.2				SHEET 1 OF 2 参照 SEE SHEET 1 OF 2 (J07026)		M.S.		96/9/3	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.		日付 DATE		APP'D BY	
										R 度 SCALE 8-1	
										DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	
										SD-5547-NA	
										REV B	