


## High Density Einlöt 180° mit gedrehten Kontakten

## High Density Dip solder 180° with machined contacts




- Gedrehte Präzisionskontakte
- Vollvergoldet über Nickel-sperrschicht
- Höchste Güte und Lebensdauer durch definierte Kontaktzone
- Strombelastbarkeit bei 20° C 3A



- High precision machined contacts
- Fully gold plated over nickel base layer
- Best quality and long life due to specified contact area
- Current rating 20° C 3A

### Einlötanschluß, verzinntes Metallgehäuse Dip solder version, tin-plated metal shell

| Polzahl<br>Size | Stift<br>Pin  | Buchse<br>Socket |
|-----------------|---------------|------------------|
| 15              | HDT 15 52 G . | HT 15 62 G .     |
| 26              | HDT 26 52 G . | HT 26 62 G .     |
| 44              | HDT 44 52 G . | HT 44 62 G .     |
| 62              | HDT 62 52 G . | HT 62 62 G .     |
| 78              | HDT 78 52 G . | HT 78 62 G .     |



Stift (Buchse)  
Pin (socket)



### Einlötanschluß mit Gewindeniet, verzinntes Metallgehäuse Dip solder version with riveted thread, tin-plated metal shell

| Polzahl<br>Size | Stift<br>Pin    | Buchse<br>Socket |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 15              | H45DT 15 52 G . | H45T 15 62 G .   |
| 26              | H45DT 26 52 G . | H45T 26 62 G .   |
| 44              | H45DT 44 52 G . | H45T 44 62 G .   |
| 62              | H45DT 62 52 G . | H45T 62 62 G .   |
| 78              | H45DT 78 52 G . | H45T 78 62 G .   |

### Abmessungen / Dimensions

| Pol-<br>zahl<br>Size | 15      | 26      | 44      | 62      | 78      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A                    | 30.8    | 39.1    | 53.0    | 69.3    | 67.0    |
| B                    | 25.0    | 33.3    | 47.0    | 63.5    | 61.1    |
| C                    | 12.2    | 12.2    | 12.2    | 12.2    | 15.2    |
| D                    | 2.286   | 2.286   | 2.286   | 2.413   | 2.413   |
| E                    | 2x1.981 | 2x1.981 | 2x1.981 | 2x1.981 | 3x2.083 |



Bitte anstelle des Punktes ( . ) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Selektive Kontaktbestückung möglich.

Bei M3 Gewinde die Ziffer 4 nach dem „H“ gegen eine 3 aus-tauschen.

Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 38.

For the requested quality class please replace the point ( . ) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.

Individual contact loading possible.

For M3 thread please replace the figure 4 after the “H” by the -figure 3.

Different threads and fastening variations on page 38.