

## AMP PIDG

**Kabelschuhe und  
Verbinder (hoher  
Temperaturbereich)  
für dünnwandige Kabel**

**Temperaturbereich:**

max. 190 °C

**Kabelschuhmaterial:**

Cu, vernickelt

**Hülse:**

Teflon

**Zu verarbeiten mit:**

dünnwandigem Kabel  
mit vernickelten Leitern

**Leiterquerschnittsbereich:**

0,25–0,4 mm<sup>2</sup>

**AWG:**


24–22 (braun)

**Isolierungsdurchmesser:**

0,9–1,9 mm

**Handzange:**

Best.-Nr. **576778-0**



| Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |     | Bestell-Nummer<br>Part Number |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|-----|-------------------------------|
|                     |                                 | W                           | L    | C   |                               |
| 2,5                 | 3,0                             | 5,5                         | 19,1 | 6,2 | 152648-0                      |
| 2,5                 | 3,0                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2 | 152644-0                      |
| 3,0–3,5             | 3,6                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2 | 152645-0                      |
| 4,0                 | 4,3                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2 | 152646-0                      |
| 5,0                 | 5,2                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2 | 152647-0                      |

## AMP PIDG

**High Temperature  
Range Terminals  
and Splices  
for Thin Wall Cables**

**Temperature Rating:**

max. 190 °C

**Terminal Material:**

Copper, nickel plated

**Sleeve:**

Teflon

**To Apply with:**

Thin wall cables with  
nickel plated conductors

**Wire Range:**

0,25–0,4 mm<sup>2</sup>

**AWG:**

24–22 (brown)

**Insulation Range:**

0,9–1,9 mm

**Hand Tool:**

Part No. **576778-0**

**Leiterquerschnittsbereich:**

0,6 mm<sup>2</sup>

**AWG:**

20 (grau)

**Isolierungsdurchmesser:**

1,1–2,0 mm

**Handzange:**

Best.-Nr. **576779-0**

**Wire Range:**

0,6 mm<sup>2</sup>

**AWG:**


20 (grey)

**Insulation Range:**

1,1–2,0 mm

**Hand Tool:**

Part No. **576779-0**



**Leiterquerschnittsbereich:**

1,0–1,2 mm<sup>2</sup>

**AWG:**

18–16 (orange)

**Isolierungsdurchmesser:**

1,4–2,7 mm

**Handzangen:**

AWG 18 = Best.-Nr. **576780-0**

AWG 16 = Best.-Nr. **576781-0**

**Wire Range:**

1,0–1,2 mm<sup>2</sup>

**AWG:**

18–16 (orange)


**Insulation Range:**

1,4–2,7 mm

**Hand Tools:**

AWG 18 = Part No. **576780-0**

AWG 16 = Part No. **576781-0**



| Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |      | Bestell-Nummer<br>Part Number |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------------------|
|                     |                                 | W                           | L    | C    |                               |
| 2,5                 | 3,0                             | 5,5                         | 17,3 | 3,8  | 152659-0                      |
| 2,5                 | 3,0                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2  | 152654-0                      |
| 3,0–3,5             | 3,6                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2  | 152655-0                      |
| 4,0                 | 4,3                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2  | 152656-0                      |
| 5,0                 | 5,2                             | 7,1                         | 20,0 | 6,2  | 152657-0                      |
| 6,0                 | 6,7                             | 11,9                        | 27,6 | 10,9 | 152661-0                      |
| 8,0                 | 8,3                             | 11,9                        | 27,6 | 10,9 | 152662-0                      |
| 9,0                 | 9,9                             | 11,9                        | 27,6 | 10,9 | 152663-0                      |
| 2,5                 | 3,0                             | 5,5                         | 19,0 | 6,2  | 153493-0*                     |

\* mit verlängerter Zunge

\* Long Blade Terminal

| Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |      | Bestell-Nummer<br>Part Number |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------------------|
|                     |                                 | W                           | L    | C    |                               |
| 2,5                 | 3,0                             | 5,5                         | 17,3 | 3,8  | 153103-0                      |
| 3,0–3,5             | 3,6                             | 7,1                         | 18,9 | 6,2  | 153104-0                      |
| 4,0                 | 4,3                             | 7,9                         | 21,6 | 6,9  | 153105-0                      |
| 5,0                 | 5,2                             | 7,9                         | 21,6 | 6,9  | 153106-0                      |
| 6,0                 | 6,7                             | 11,9                        | 27,6 | 10,9 | 153107-0                      |
| 8,0                 | 8,3                             | 11,9                        | 27,6 | 10,9 | 153108-0                      |
| 9,0                 | 9,9                             | 13,5                        | 30,8 | 13,3 | 153109-0                      |
| 3,0                 | 3,1                             | 5,7                         | 22,9 | 8,9  | 153475-0*                     |

\* mit verlängerter Zunge

\* Long Blade Terminal

Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.