

## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07S1N8A9007 - 1620081

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 7, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm

Az ábrán a 6 pólusú  
termékváltozat látható

### Key commercial data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4046356819312 |

### Technical data

#### Általános

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Érintkezőkamra számozásának forgásiránya              | standard         |
| Kódolás                                               | N                |
| Érintkezők csatlakozási módja                         | Krimpcsatlakozás |
| Érintkezők típusa                                     | Aljzat           |
| Pólusszám                                             | 7                |
| Érintkező átmérője Teljesítmény-érintkezők            | 2 mm             |
| Névleges áram teljesítmény-érintkezőnként 25°C esetén | 20 A             |

#### Környezeti feltételek

|           |      |
|-----------|------|
| Védettség | IP67 |
|-----------|------|

### classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 272607xx |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002635 |

## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07S1N8A9007 - 1620081

### classifications

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002635 |
|-----------------|----------|

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 43172015 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 43201404 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 43172015 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 43201404 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 43201404 |

### accessories

#### Védőfedél

SF-Z0019 - 1607449



RC-Z2059 - 1604225




RC-Z2469 - 1611797



### Drawings

## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07S1N8A9007 - 1620081

Méretrajz



## Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-07S1N8A9007 - 1620081

Sematikus rajz

