









Schnitt A-A



Schnitt B-B




- 1 Ausführung der Leiterplattenkodierung und der Kodiernuten, siehe Tabelle
- 2 Form -und Lagetoleranz; "Position" gilt nur fuer die entsprechenden Spitzen
- 3 Einwegverpackung: Produktträger in Karton
- 4 Kontaktbereich min. $0.8\mu\text{m}$ vergoldet
Lötbereich min. $2.5\mu\text{m}$ verzinkt
- 5 Mehrwegverpackung HELLA: Produktträger in Hella E1-Behälter MF 6320
- 6 Mehrwegverpackung Bosch: Produktträger in Bosch-Behälter 6000 515 033
- 7 Mehrwegverpackung VDO: Produktträger in VDO-Behälter MF 6170
- 8 Oberfläche: $2.0\mu\text{m} - 4.0\mu\text{m}$ Sn über $1.27\mu\text{m} - 2.2\mu\text{m}$ Ni / galv. verzinkt, matt



Ansicht "X"

alle Kodierungen dargestellt



		Kodierung		Rev.	DIM A (mm)	Steck- Platten- seite	Leiten- platte	Verpackung	
9--	-97--	-6		X	E	20.3	ABC DEF	-	Einweg
7--	-57--	-5			B	13.2	C-D	D	VD0
7--	-57--	-4		X	A	13.2	C-D	D	VD0
7--	-47--	-3			A	13.2	A-F	A	VD0
7--	-37--	-2		X	E	12.7	A,C,E	E	VD0
7--	-27--	-1		X	E	12.7	C-D	D	VD0
6--	-36--	-1		X	E	12.7	A-F	A	VD0
6--	-36--	-2			E	13.2	A,C,E	E	Bosch
6--	-16--	-1		X	E	13.2	C-D	D	Bosch
5--	-35--	-2		X	E	13.2	A-F	A	Bosch
5--	-35--	-1			E	13.2	A,C,E	E	Hella
5--	-25--	-1		X	E	13.2	C-D	D	Hella
3--	-23--	-1		X	E	13.2	A-F	A	Hella
3--	-23--	-1		X	A	13.2	C-D	D	Einweg
2--	-32--	-1			X	13.2	A-F	A	Einweg
2--	-32--	-2		X	B	13.2	A,C,E	E	Einweg
2--	-22--	-1		X	B	13.2	C-D	D	Einweg
1--	-31--	-2		X	B	13.2	A-F	A	Einweg
1--	-31--	-1		X	E	12.7	A,C,E	E	Einweg
1--	-21--	-1		X	E	12.7	C-D	D	Einweg
1--	-1--	-3		X	E	12.7	A-F	A	Einweg
1--	-1--	-2		X	E	13.2	A,C,E	E	Einweg
1--	-1--	-2		X	E	13.2	C-D	D	Einweg
1--	-1--	-1		X	E	13.2	A-F	A	Einweg

[illegible]