




1. 通用電線

サイズ (AWG)	断面積 ^{mm²}	被覆外径 材質	導体仕様
22	0.3 ~ 0.35	φ1.1 ~ 1.5 PVC 編組	錫つやが熱線 単線 (錫めき付) 7本熱線 (錫めき付)
24	0.2 ~ 0.22		
26	0.12 ~ 0.15		
28	0.08 ~ 0.09	φ1.1 ~ 1.5 PVC 編組	

2. 通用規格 { 製品仕様書番号 108-5130
取付適用仕様書番号 114-5046

③ 2極 ハワジングのみ ディンプル中1.5
④ 2～12極 : シングル ディンプル
14～20極 : ダブル ディンプル

5. 兼合相手側ポストヘッダー型番

垂直型: { ☐ - 171825 - ☐ (2 ~ 12極)
☐ - 172057 - ☐ (14 ~ 20極)

水平型: { ☐ - 171826 - ☐ (2 ~ 12極)
☐ - 172058 - ☐ (14 ~ 20極)

△6 一般公差公差

寸表範圍	適用公差
20 以下	± 0.2
20 以上 30 以下	± 0.3 $- 0.2$
30 以上 40 以下	± 0.4 $- 0.2$
40 以上 52.5 以下	± 0.5 $- 0.2$

△ 電線ガス ANG#22 の適用は原則として
全極一括結線のみとし、隔離結線は行わないこと
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とする。
(使用電線・工具、結線仕様を組み合わせたもの)

19	47.5	50.3	52.5	20	2-172051	-0	2-172052	-0	2-172053	-0	2-172054	-0
17	42.5	45.3	47.5	18	1-	-8	1-	-8	1-	-8	1-	-8
15	37.5	40.3	42.5	16	1-	-6	1-	-6	1-	-6	1-	-6
13	32.5	35.3	37.5	14	1-	-4	1-	-4	1-	-4	1-	-4
11	27.5	30.3	32.5	12	1-	-2	1-	-2	1-	-2	1-	-2
9	22.5	25.3	27.5	10	1-	-0	1-	-0	1-	-0	1-	-0
8	20.0	22.8	25.0	9		-9		-9		-9		-9
7	17.5	20.3	22.5	8		-8		-8		-8		-8
6	15.0	17.8	20.0	7		-7		-7		-7		-7
5	12.5	15.3	17.5	6		-6		-6		-6		-6
4	10.0	12.8	15.0	5		-5		-5		-5		-5
3	7.5	10.3	12.5	4		-4		-4		-4		-4
2	5.0	7.8	10.0	3		-3		-3		-3		-3
1	2.5	5.3	7.5	2	172051	-2	172052	-2	172053	-2	172054	-2
'B'	'C'	'D'	'E'	極数	色別: 赤	色別: 黒	色別: 自然色	色別: 緑				
					通用电線11 AWG*22	通用电線11 AWG*24	通用电線11 AWG*26	通用电線11 AWG*28				
					標示番号 2	標示番号 4	標示番号 6	標示番号 8				

[illegible]

品 番 (NUMBER)	組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)		摘要 (REMARKS)		ITEM NO.		
			©1978年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出途中		{ ©1978 AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING }		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)				
			材料 (MATERIAL) 上図参照		抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 表参照 mm ² (AWG #)		 TRADEMARK		日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
			仕上 (FINISH) 上図参照		被覆外径 (INSULATION DIA.) 表参照 mm (# IN)		分類 (CLASS) _____				
							型式 (TYPE) _____				
	DR. K. Yuzasa 10.78		一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		寸法 (SIZE): 4 1		LOC SIZE 番号 (NO) J B C-172051		寸法 (SIZE): 4 1		
	CHK.										
	DE. N. Owe 7/1979		名称 (NAME) リセ709クル ハワジン703センター (709-3-300 F (シリコンゲル))								
記 事 (DESCRIPTION)											