



C-1621

C-621

ステンレス製

鉄製

あおりファスナー

GATE FASTENERS




C-1621




C-621-2

[C-1621・C-621]



[C-621-2]



※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

[C-1621]

- 仕様 • 材質: ステンレス鋼板 (SUS304)
- 表面仕上: パフ研磨

[C-621]

- 仕様 • 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC)
- 表面仕上: 垂鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 納期 • 標準在庫品
- 備考 • 取付けは溶接になります。

[C-1621]

- Specifi- • Material: Stainless steel plate (SUS304)
- cations • Finish: Buffing

[C-621]

- Specifi- • Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
- cations • Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks • Installation is by welding.

商品番号 Product No.	RoHS 10/3D	CAD	H	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
C-1621	2D/3D		23.5	4	610	22219	¥5,300	5個～	¥5,090
C-621	3D		24	4.5	665	21202	¥1,380	10個～	¥1,325
C-621-2	2D				392	23915	¥1,200	15個～	¥1,152


●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

使用例

Example of application



ラッピング
錆前
装置
周辺機器
アッセンブリ
カッタ
ツール
ドア
キャッチ
スナッチ
ロック
コントロール
センター
パイプ
関連金具
グレーチング
ロック
工業用
錆前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・カード
ホルダー
ゴム脚・
グローメット
周辺機器
(C)
充電器用
金具
フリーザー
金具
ラッシング
システム