

Separate units ø 22: Heads

IP 66
To be combined with a clip and electrical blocks (p. 48)
Equipped with a locking ring
Plastic black bezel
Conform to IEC 60947-5-1



Characteristics (p. 94)
Cross reference list (p. 311)


► PUSH-BUTTONS - NON ILLUMINATED (CONTINUED)

STAY-PUT - PROJECTING

Cat. No.



L21CB02



Plastic chrome bezel
Black bezel on request (form p. 79)

- Red
- Green
- Black
- Yellow
- White
- Blue

L21CB01
L21CB02
L21CB03
L21CB04
L21CB05
L21CB06


► MUSHROOM HEADS - NON ILLUMINATED

Ø 32 - STAY-PUT

Push-turn to reset



L22EC01



- Red
- Green
- Black
- Yellow


L22EC01
L22EC02
L22EC03
L22EC04

Ø 32 - STAY-PUT

Push-pull to reset



L22DC01



- Red


L22DC01

Ø 40 - STAY-PUT

Push-turn to reset



L22ED01



Without engraving

- Red
- Green
- Black
- Yellow

L22ED01
L22ED02
L22ED03
L22ED04


With engraving

- Red - engraving STOP - STOP - STOP

L22ED01B

Panel cut-out

DRILLING




For heads equipped with electrical blocks with screw or plug-in terminals


Minimum interval (mm)

	= 30	With or without legend (usual case)
	= 33	IP 67 (silicon shroud)
	= 40	With large legend plate
A	> 40	For mushroom head Ø 40
	> 45	For selector switch with long handle
	= 38	For super-flush button
	= 50	With 5 position clip
	= 45	With or without legend plate (usual case)
B	= 54	With double touch
	= 77	With double touch + legend plate
	= 50	Joystick

DRILLING FOR SUPER-FLUSH BUTTON




DRILLING WHEN USING THE ANTI-ROTATION RING (OPTIONAL)




THICKNESS OF PANEL (E)

E = 1 to 6 mm




Mounting blocks $\varnothing 22$

NON ILLUMINATED



Mounting blocks $\varnothing 22$

ILLUMINATED



Technical characteristics

► GENERAL

Characteristics	Data	Standards
► Storage temperature	- 40 °C to + 70 °C	
► Operating temperature	- 25 °C to + 70 °C	
► Climatic resistance	Constant humid heat Cyclic damp heat Resistance to sea air	IEC 60068-2-3 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-52
► Degree of protection	IP 66 for standard heads IP 67 for shrouded heads IP 66 for equipped control stations IP 20 at the rear of the panel for contact blocks and one piece pilot lights Type 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, and 13 for heads and control stations	IEC 60529 NEMA standard
► Protection against mechanical impacts	IK 05 illuminated and non illuminated heads IK 07 empty control station	IEC 62262
► Electrical insulation	Class II - heads and control station	IEC 60947-5-1
► Terminal marking		IEC 60947-1
► Tightening torques	Locking ring: recommended 3 N.m terminals: max. 1.2 N.m	
► Approvals	UL United states and Canada BV Bureau Véritas Certification OC/CB	UL 508, CSA 22.2 Marine rules IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4
► Vibrations	withstand vibration Fc test: 2 to 25 Hz, 1.6 mm; 25-100 Hz, 4 g	IEC 60068-2-6

Technical characteristics

► CONTACT BLOCKS

Screw and plug-in connection characteristics	Data		Standards
► Rated insulation voltage	690 V AC 600 V AC		IEC/EN 60947-1 UL 508
► NC contacts	Positive opening		IEC/EN 60947-5-1
► Rated impulse voltage U _{imp} Pollution degree	6 kV 3		
► Conventional thermal current in free air conditions	AC15: 10 A DC13: 2,5 A		IEC 60947-5-1
► Electrical ratings	Alternating current AC15 - A 600 U _e = 120 V, I _e = 6 A U _e = 240 V, I _e = 3 A U _e = 380 V, I _e = 1,9 A U _e = 480 V, I _e = 1,5 A U _e = 500 V, I _e = 1,4 A U _e = 600 V, I _e = 1,2 A Minimum operating current - standard blocks U _e = 24 V DC and I _e = 5 mA Failure rate < 10 ⁻⁸	Direct current DC13 - Q 600 U _e = 125 V, I _e = 0,55 A U _e = 250 V, I _e = 0,27 A U _e = 400 V, I _e = 0,15 A U _e = 500 V, I _e = 0,13 A U _e = 600 V, I _e = 0,1 A - golden contacts U _e = 5 V DC and I _e = 1 mA Failure rate < 10 ⁻⁸	IEC 60947-5-1
► Electrical operating life	1 million cycles for: - AC15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	- DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	
► Applicable wire sizes	Rigid or flexible wire without ferrule: 0,5 mm ² to 2 x 2,5 mm ² Rigid or flexible wire with ferrule: 0,5 mm ² to 2 x 1,5 mm ²		

Faston connection	Data		Standards
► Rated insulation voltage	320 V AC 300 V AC		IEC/EN60947-1 UL 508
► NC contacts	Positive opening		IEC/EN 60947-5-1
► Rated impulse withstanding voltage U _{imp} Pollution degree	6 kV 3		
► Conventional thermal current in free air conditions	AC 15: 10 A DC 13: 2,5 A		IEC 60947-5-1
► Electrical ratings	Alternating current AC15 - A 300 U _e = 120 V, I _e = 6 A U _e = 240 V, I _e = 3 A Minimum current of use U _e = 24 V DC and I _e = 5 mA Failure rate < 10 ⁻⁸	Direct current DC13 - Q 300 U _e = 125 V, I _e = 0,55 A U _e = 250 V, I _e = 0,27 A - DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	IEC 60947-5-1
► Electrical operating life	1 million cycles for: - AC15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	- DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	
► Faston size	6,35 mm or 2 x 2,8 mm		

Technical characteristics

▶ CONTACT BLOCKS

Pin-style connection (for PCB)	Data		Standards
▶ Rated insulation voltage	250 V AC 250 V AC		IEC/EN60947-1 UL 508
▶ NC contacts	Positive opening		IEC/EN 60947-5-1
▶ Rated impulse withstanding voltage Uimp Pollution degree	4 kV 3		
▶ Conventional thermal current in free air conditions	AC 15: 5 A DC 13: 1 A		IEC 60947-5-1
▶ Electrical ratings	Alternating current AC 15 - B 300 Ue = 120 V, Ie = 3 A Ue = 240 V, Ie = 1,5 A	Direct current DC13 - R 300 Ue = 125 V, Ie = 0,22 A Ue = 250 V, Ie = 0,1 A	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
	Minimum current of use - standard blocks Ue = 24 V DC and Ie = 5 mA Failure rate < 10 ⁻⁸	- golden contacts Ue = 5 V DC and Ie = 1 mA Failure rate < 10 ⁻⁸	
▶ Electrical operating life	1 million cycles for: - AC15 - B 300 Ue = 120 V, Ie = 3 A Ue = 240 V, Ie = 1,5 A	- DC13 - R 300 Ue = 125 V, Ie = 0,22 A Ue = 250 V, Ie = 0,1 A	
▶ Pin diameter	Ø 1 mm		

▶ LED BLOCKS FOR ILLUMINATED HEADS AND ONE PIECE LED PILOT LIGHTS

Characteristics	Data	Standards
▶ Rated insulation voltage	300 V	IEC/EN 60947-5-1
▶ Rated impulse voltage Uimp Pollution degree	4 kV (with filter block see p. 64) 3	IEC/EN 60947-5-1
▶ Operating voltage	12 to 24 V AC/DC 48 V AC/DC (for LED block) 130 V AC 230 V AC	
▶ Frequency	50 or 60 Hz	
▶ Lifetime at rated supply voltage	Red and yellow: 100 000 hours at 25 °C Other colours: 50 000 hours at 25 °C	
▶ Consumption of LED blocks	Voltage: - 24 V: 25 mA ± 20% - 48 V: 15 mA ± 5% - 130 V: 20 mA ± 10% - 230 V: 16 mA ± 30%	

Technical characteristics

▶ ONE PIECE PILOT LIGHT BA9S

Characteristics	Data	Standards
▶ Rated insulation voltage	400 V	IEC 60947-5-1
▶ Rated impulse withstand voltage Uimp	4 kV	IEC/EN 60947-1
▶ Bulb rating	400 V max. - 2,6 W max. 240 V max. - 2,6 W max.	IEC 60947-5-1 UL 508

▶ HEADS

Characteristics	Data	Standards
▶ Mechanical endurance (in million cycles)	Spring return: 5 Push-push: 0,5 Selector switches: 0,3 Mushroom head maintained function EN 418: 0,10 Mushroom head maintained function: 0,15	
▶ Activation force in N	Spring return + NO: 6,5 Spring return + NC: 4,5 Additional NO contact: 4,5 Additional NC contact: 3,0 Push-pull mushroom head + NO + NC: 27 Push-turn mushroom head + NO + NC: 22 Push-pull mushroom head EN 418 + NO + NC: 37 Push-turn mushroom head EN 418 + NO + NC: 60	
▶ Activation force in Nm	Selector switch + NO: 0,04 Additional NO contact: 0,03	

▶ EMERGENCY STOP ACTUATORS - EN 418:

For equipment subject to Machine Security Directive CE 98/37 and EN60204 standard.

BACO emergency stop switches EN418 and contact blocks meet the requirements of the European Machine Directive EN 418 and EN60947-5-5 specification.

Our E-stops provide the "fool-proof" or "tease-proof" emergency stop switch feature - described below, that latches in the emergency stop command and then switches the contact state to open the circuit and shut down the equipment.

"After the emergency stop command has been generated during actuation of the emergency stop device, the command shall be maintained by engagement (latching-in) of the actuating means. The emergency stop command shall be maintained until the emergency stop device is reset (disengaged). It shall not be possible for the emergency stop device to engage without generating the stop command."


Simply stated, this directive indicates that the latching mechanism of the switch is activated when the actuator is pushed to a certain point. The switch will continue to remain in this latched position until manually reset by twisting to release.

Diagrams

MECHANICAL OPERATION

For 3 position selector switches

Handle position
(front side view)



Contacts block actuation
(back view)



Back side view

Non operated block




Operated block




MECHANICAL OPERATION

For Joysticks

2 positions




4 positions




PUSH-TO-TEST LED PILOT LIGHT DIAGRAMS


Lamp-testing module with
1 diode (33ET) for direct
supply 24 V and 48 V




Lamp-testing module with
2 diodes (33ETT) for direct
supply 24 V and 48 V



Lamp-testing assembly
for direct supply 130 V and 240 V
(Consult us - see page 79)



PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTING



Frontelemente ø 22

IP 66
Mit Befestigungsmutter
Zur Kombination mit einem Adapter und Kontaktelementen (Seite 48)
Frontring Kunststoff schwarz
Nach Norm EN-IEC 60947-5-1



Technische Daten (Seite 94)
Vergleichstabelle (Seite 311)

► DRUCKTASTER - NICHT BELEUCHTBAR


RASTEND - HOCH

Drücken-Drücken-Entriegelung

Bestell-Nr.



L21CB02



Frontring Kunststoff verchromt
Schwarzer Frontring auf Anfrage (siehe Formular Seite 79)

- Rot
- Grün
- Schwarz
- Gelb
- Weiß
- Blau

L21CB01
L21CB02
L21CB03
L21CB04
L21CB05
L21CB06

► PILZTASTER - NICHT BELEUCHTBAR


Ø 32 - RASTEND

Drehentriegelung

Bestell-Nr.



L22EC01



- Rot
- Grün
- Schwarz
- Gelb

L22EC01
L22EC02
L22EC03
L22EC04


Ø 32 - RASTEND

Zugentriegelung

Bestell-Nr.



L22DC01



- Rot

L22DC01


Ø 40 - RASTEND

Drehentriegelung

Bestell-Nr.



L22ED01



Ohne Bezeichnung

- Rot
- Grün
- Schwarz
- Gelb

L22ED01
L22ED02
L22ED03
L22ED04


Mit Bezeichnung

- Rot - Bezeichnung STOP- STOP - STOP

L22ED01B

Bohrungen und Normen

BOHRPLÄNE




Für Geräte mit Schraubanschluss und Federzugklemme


Abmessungen

	= 30	Mit oder ohne Einlegeschild (Standard)
	= 33	Für Silikondichtungshaube IP 67
	= 40	Mit großem Einlegeschild
A	> 40	Für Not-Aus Taster Ø40
	> 45	Für Drehschalter mit Knebel lang
	= 38	Für superflachen Taster
	= 50	Bei 5-Fachadapter
	= 45	Mit oder ohne Einlegeschild (Standard)
B	= 54	Mit Doppeldrucktaster
	= 77	Mit Doppeldrucktaster + Einlegeschild
	= 50	Joystick

BOHRUNG FÜR SUPERFLACHEN DRUCKTASTER




BOHRUNG BEI VERWENDUNG DES VERDREHUNGSSCHUTZES (OPTIONAL)




FRONTPLATTENSTÄRKE

E = 1 bis 6 mm




Montageanweisung $\varnothing 22$

NICHT BELEUCHTBAR



Montageanweisung ø 22

BELEUCHTBAR



Technische Daten

▶ ALLGEMEIN

Eigenschaften	Daten	Normen
▶ Lagertemperatur	- 40 °C bis + 70 °C	
▶ Temperatur bei Verwendung	- 25 °C bis + 70 °C	
▶ Klimabeständigkeit	konstant feuchtwarm zyklisch feuchtwarm Beständigkeit bei Salzwassernebel	IEC 60068-2-3 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-52
▶ Schutzart	IP 66 für Standardfrontelemente IP 67 für Frontelemente mit Dichtungshauben IP 66 für Gehäuse mit eingebauten Tasten IP 20 für Kontaktelemente für Kontaktelemente und Kompakt-Meldeleuchten Nema 4X, 12 und 13 für Frontelemente und Gehäuse mit eingebauten Tasten	IEC 60529 NEMA Norm
▶ Schutz gegen mechanischen Schläge	IK 05 beleuchtbare und nicht beleuchtbare Frontelemente IK 07 Leergehäuse	IEC 50102
▶ Berührungsschutz	Klasse II	IEC 60947-5-1
▶ Klemmenbezeichnung		IEC 60947-1
▶ Anzugsdrehmoment	für Muttern: 3 Nm empfohlen Klemmen: 1,2 Nm	
▶ Zulassungen	UL USA und Kanada BV Bureau Veritas OC/CB-Zertifizierung	UL 508 Réglement Marine IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4
▶ Rüttelfestigkeit	3 Achsen	IEC 60068-2-6

Technische Daten

► KONTAKTELEMENTE

Eigenschaften für Schraubanschluss und Federzugklemme	Daten		Normen
► Bemessungsisolationsspannung Verschmutzungsgrad 3	690 V AC 600 V AC		IEC/EN 60947-1 UL 508
► NC-Kontakt	positive Öffnung gemäß		IEC/EN 60947-5-1
► Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6 kV		
► Thermischer Dauerstrom, konventionell, im Freien	AC15: 10 A DC13: 2,5 A		IEC 60947-5-1
► Elektrische Leistung	Wechselstrom AC15 - A 600 U _e = 120 V, I _e = 6 A U _e = 240 V, I _e = 3 A U _e = 380 V, I _e = 1,9 A U _e = 480 V, I _e = 1,5 A U _e = 500 V, I _e = 1,4 A U _e = 600 V, I _e = 1,2 A Mindestbetriebsstrom - Standardelemente U _e = 24 V DC und I _e = 5 mA Ausfallrate < 10 ⁻⁸ Elektrische Lebensdauer 1 Mio. Zyklen für: - AC15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	Gleichstrom DC13 - Q 600 U _e = 125 V, I _e = 0,55 A U _e = 250 V, I _e = 0,27 A U _e = 400 V, I _e = 0,15 A U _e = 500 V, I _e = 0,13 A U _e = 600 V, I _e = 0,1 A - Elemente mit vergoldeten Kontakten U _e = 5 V DC und I _e = 1 mA Ausfallrate < 10 ⁻⁸ - DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	IEC 60947-5-1
► Anschlussquerschnitte	Feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 2 x 2,5 mm ² Feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 2 x 1,5 mm ²		

Eigenschaften Elemente mit Flachsteckanschluss	Daten		Normen
► Bemessungsisolationsspannung Verschmutzungsgrad 3	320 V AC 300 V AC		IEC/EN60947-1 UL 508
► NC-Kontakt	positive Öffnung gemäß		IEC/EN 60947-5-1
► Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6 kV		
► Thermischer Dauerstrom, konventionell, im Freien	AC 15: 10 A DC 13: 2,5 A		IEC 60947-5-1
► Elektrische Leistung	Wechselstrom AC15 - A 300 U _e = 120 V, I _e = 6 A U _e = 240 V, I _e = 3 A Mindestbetriebsstrom U _e = 24 V DC und I _e = 5 mA Ausfallrate < 10 ⁻⁸ Elektrische Lebensdauer 1 Mio. Zyklen für: - AC15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	Gleichstrom DC13 - Q 300 U _e = 125 V, I _e = 0,55 A U _e = 250 V, I _e = 0,27 A - DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	IEC 60947-5-1
► Größe Flachsteckanschluss	6,35 mm oder 2 x 2,8 mm		

Technische Daten

► KONTAKTELEMENTE

Eigenschaften Elemente mit Printanschluss	Daten		Normen
► Bemessungsisolationsspannung Verschmutzungsgrad 3	250 V AC 250 V AC		IEC/EN60947-1 UL 508
► NC-Kontakt	positive Öffnung gemäß		IEC/EN 60947-5-1
► Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV		
► Thermischer Dauerstrom, konventionell, im Freien	AC15: 5 A DC13: 1 A		IEC 60947-5-1
► Elektrische Leistung	Wechselstrom AC 15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	Gleichstrom DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
	Mindestbetriebsstrom - Standardelemente U _e = 24 V DC und I _e = 5 mA Ausfallrate < 10 ⁻⁸	- Elemente mit vergoldeten Kontakten U _e = 5 V DC und I _e = 1 mA Ausfallrate < 10 ⁻⁸	
	Elektrische Lebensdauer 1 Mio. Zyklen für: - AC15 - B 300 U _e = 120 V, I _e = 3 A U _e = 240 V, I _e = 1,5 A	- DC13 - R 300 U _e = 125 V, I _e = 0,22 A U _e = 250 V, I _e = 0,1 A	
► Durchmesser Printstifte	Ø 1 mm		

► LED-ELEMENTE FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE UND LED-KOMPAKT-MELDELEUCHTEN

Eigenschaften	Daten	Normen
► Bemessungsisolationsspannung Verschmutzungsgrad 3	300 V	IEC/EN 60947-5-1
► Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV (mit Filterelement Seite 64)	IEC/EN 60947-1
► Betriebsspannung	12 bis 24 V AC/DC 48 V AC/DC (für LED-Element) 130 V AC 230 V AC	
► Frequenz	50 oder 60 Hz	
► Lebensdauer bei Speisung mit Nennspannung	Rot und gelb: 100 000 Stunden bei 25 °C Andere Farben: 50 000 Stunden bei 25 °C	
► Verbrauch der LED-Elemente	Spannung: - 24 V: 25 mA ± 20% - 48 V: 15 mA ± 5% - 130 V: 20 mA ± 10% - 230 V: 16 mA ± 30%	

Technische Daten

► KOMPAKT-MELDELEUCHTEN BA9S

Eigenschaften	Daten	Normen
► Bemessungsisolationsspannung	300 V	IEC 60947-5-1
► Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	IEC/EN 60947-1
► Lampenleistung	2,6 W max.	

► FRONTELEMENTE

Eigenschaften	Daten	Normen
► Mechanische Lebensdauer (in Mio. Betätigungen)	Taster: 5 Drücken-Drücken: 0,5 Drehschalter: 0,3 Not-Aus Taster rastend EN418: 0,10 Not-Aus Taster rastend: 0,15	
► Betätigungskraft in N	Impuls + NO: 6,5 Impuls + NC: 4,5 Zusätzlicher NO-Kontakt: 4,5 Zusätzlicher NC-Kontakt: 3,0 Not-Aus Taster Zugentriegelung + NO + NC: 27 Not-Aus Taster Drehentriegelung + NO + NC: 22 Not-Aus Taster Zugentriegelung EN418 + NO + NC: 37 Not-Aus Taster Drehentriegelung EN418 + NO + NC: 60	
► Betätigungskraft in Nm	Drehschalter + NO: 0,04 Zusätzlicher NO-Kontakt: 0,03	

► NOT-AUS TASTER - ÜBERLISTUNGSSICHER NACH EN418

Not-Aus Taster entsprechen der IEC 60947-5-5 und DIN EN 60204. Sie sind durch einen zwangsgeführten mechanischen Bewegungsablauf überlistungssicher nach EN418. Zum Schutz gegen versehentliches Betätigen muss ein Druckpunkt überwunden werden. Die Tasten rasten in gedrückter Stellung ein und werden durch eine Rechtsdrehung entriegelt. Durch die Formgebung des Betätigungselementes ist die Schalttaste blockiergeschützt. Das heißt, ein eingeleiteter Not-Aus-Vorgang kann nicht durch verklemmende Gegenstände unterbrochen werden.

Schaltpläne

ARBEITSWEISE DER KONTAKTE


Für Drehschalter 3 Stellungen
Aktivierte Elemente

Kontakt von vorn betrachtet


Nicht aktiviert

Aktiviert

Stellung des Knebels
(von vorn betrachtet)




Zustand der Kontakte
(von vorn betrachtet)




FUNKTIONSWEISE JOYSTICK

2 Stellungen




4 Stellungen




ANSCHLUSSSCHALTPLAN LAMPENTESTELEMENT UND LED-ELEMENT


Für Speisung 24 V und 48 V AC/DC
Test mit 1 Diode



Für Speisung 24 V und 48 V AC/DC
Test mit 2 Dioden



Für Speisung 130 V und 48 V AC
Zusammenbau Test + LED (auf Anfrage)



MONTAGE AUF LEITERPLATTE

