


DERAY®-IAKT

Dieser kleberbeschichtete Wärmeschrumpfschlauch sorgt zuverlässig für eine effektive, feuchtigkeitsbeständige Isolierung. Aufgrund seiner hohen Schrumpfrate ist der Schlauch ideal, um Objekte mit größeren Durchmesserunterschieden zu umschumpfen

Eigenschaften

- Flexibel
- Hohe Schrumpfrate
- Kleber haftet auf Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl, Polyethylen und vielen anderen Materialien
- Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 110°C*
- Schrumpftemperatur: 95°C

* Außenmantel



Dimensionen 3:1

VOR SCHRUMPUNG		NACH SCHRUMPUNG				LIEFEREINHEITEN			
INNENDURCHMESSER (MIN) D	INNENDURCHMESSER (MAX) D	WANDSTÄRKE GESAMT (NOM) w	WANDSTÄRKE KLEBER (NOM) w	Schwarz Rollenlänge Lieferaufmachung*		Schwarz & Transparent Rollenlänge Lieferaufmachung*		Längen 1.22 m	
mm	IN	mm	mm	m		m		St.	
3,0	-	1,0	0,40	300	o	150	o	25	
4,5	-	1,5	0,50	300	o	75	o	25	
6,0	-	2,0	0,50	300	o	75	o	10	
9,0	-	3,0	0,50	150	o	75	o	10	
12,0	-	4,0	0,60	100	o	50	o	10	
19,0	-	6,0	0,60	50	o	30	o	10	
24,0	-	8,0	0,70	50	o	30	o	10	
40,0	-	13,0	0,70	30	o	-	-	10	

Kleinspulen auf Anfrage

Dimensionen 4:1

VOR SCHRUMPUNG		NACH SCHRUMPUNG				LIEFEREINHEITEN			
INNENDURCHMESSER (MIN) D	INNENDURCHMESSER (MAX) D	WANDSTÄRKE GESAMT (NOM) w	WANDSTÄRKE KLEBER (NOM) w	Schwarz Rollenlänge Lieferaufmachung*		Schwarz & Transparent Rollenlänge Lieferaufmachung*		Längen 1.22 m	
mm	IN	mm	mm	m		m		St.	
4,0	-	1,0	0,40	300	o	150	o	25	
8,0	-	2,0	0,50	150	o	75	o	10	
12,0	-	3,0	0,50	100	o	50	o	10	
16,0	-	4,0	0,60	50	o	-	-	10	
24,0	-	6,0	0,60	50	o	30	o	10	
32,0	-	8,0	0,70	50	o	30	o	10	
52,0	-	13,0	0,70	30	o	-	-	10	

* o = luftgefüllt oder oval

- = flachgewalzt

Kleinspulen auf Anfrage

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	Aktuelle Werte farbig	Aktuelle Werte transparent
Zugfestigkeit	IEC 60684-2	15,0 MPa	17,0 MPa
Reißdehnung	IEC 60684-2	400%	450%
Längsschrumpf 3:1	ASTM-D 2671	- 15% max.	- 15% max.
Längsschrumpf 4:1	ASTM-D 2671	- 18% max.	- 18% max.
Spezifisches Gewicht	ASTM-D 792, A-I	1,25 g/cm ³	1,00 g/cm ³
Reißdehnung nach Wärmealterung (168 Stunden bei 150°C)	IEC 811-1-2	320%	360%
Zugfestigkeit nach Wärmealterung (168 Stunden bei 150°C)	IEC 811-1-2	14 MPa	15 MPa
Reißdehnung nach Wärmeschock (4 Stunden bei 200°C)	IEC 811-1-2	360%	380%
Zugfestigkeit nach Wärmeschock (4 Stunden bei 200°C)	IEC 811-1-2	15 MPa	16 MPa
Biegsamkeit bei Kälte	ASTM-D 2671 Meth. C	briecht nicht bei -55°C	briecht nicht bei -55°C
Entflammbarkeit	ASTM-D 876 (farbig) FMVSS 302 (transp.)	Mantel flammgeschützt	bestanden

Standardfarben		Sonderfarben	
schwarz	transparent	Auf Anfrage	

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	Aktuelle Werte farbig	Aktuelle Werte transparent
Durchschlagsfestigkeit	VDE 0303 Part 2	22 kV/mm	23 kV/mm
Durchgangswiderstand	VDE 0303 Part 3	10 ¹⁴ Ω x cm	10 ¹⁴ Ω x cm

Chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	Aktuelle Werte farbig	Aktuelle Werte transparent
Korrosionswirkung	ASTM-D 2671 Meth. A	nicht korrosiv	nicht korrosiv
Kupferverträglichkeit	ASTM-D 2671 Meth. B	nicht korrosiv	nicht korrosiv
Chemikalienbeständigkeit		gut	gut
Wasseraufnahme	VDE 0472	0,15%	0,17%

Bedruckbarkeit	Heißsiegedruck	Tintenstrahl Druck	Offset-Druck
	sehr gut	gut	gut

Bestellung: Bitte geben Sie den **Produktnamen und die Spezifizierungen** 1) Größe, 2) Farbe, 3) Gesamtmenge und Liefereinheit sowie 4) Druckoptionen vollständig an. Bestellbeispiel: DERAY®-IAKT 3:1, 12,0 mm schwarz, 1.000 m, 100m-Spule, unbedruckt