




M 1:1

 [mm]				Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Gummi schwarz-rubber black 55° Shore Abmessung								STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm³								
										Datum	Name			Benennung sealing strip door folding height= 16 mm								Maßstab 5:1 Format A4H										
								Bearb.	5.06.07			t.mai																				
								Gepr.																								
								Norm																								
								Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de								Zeichnungsnummer 08700140								Blatt 01 von 1 Bl.								
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087001400000						Ers. f.:				Ers. d.:												
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien					Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.					Symmetrie					Lauf
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000			
mittel / K		± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.2		