






REVISIONS							
変更							
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
	H5	OBSOLETE 2--1,2--4	ECR-16-003088		16AUG16	KF	HY



1. A 面より2mmの範囲で測定。
2. 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
3. プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122, M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する。（締付けトルク4kg-cm以下）
4. 回路番号：下図参照のこと。

1. TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2.
2. TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3. TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122 (TYPE 2 OR 4) BEFORE SOLDER.
4. CIRCUIT NUMBER.



	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 12	1~12 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173858-4
	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 12	1~12 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173858-1
	HB	PRE-TIN × 7		-	1,3,5,6,8,10,12 (7極)	GRAY 灰色	2-173858-6
OBSOLETE	-	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 12	-	1~12 (全極)	GRAY 灰色	3-173858-2
OBSOLETE	-	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 12	-	1~12 (全極)	NATURAL 自然色	3-173858-1
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE-GOLD × 12	1~12 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173858-4
	V-2	PRE-TIN × 12		-	1~12 (全極)	NATURAL 自然色	9-173858-1
	HB	PRE-TIN × 12		-	1~12 (全極)	GRAY 灰色	173858-6
	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE-GOLD × 12	1~12 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173858-1
	HB	PRE-TIN × 12		-	1~12 (全極)	GREEN 緑色	173858-4
		PRE-TIN × 12		-	1~12 (全極)	NATURAL 自然色	173858-1
	USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側	△ 4 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	△ 4 PRE-TIN CIRCUIT NO. 錫めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
		CONTACT FINISH コンタクト仕上					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 純 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

10±	±0.2
30±	>10 : ±0.25
100±	>30 : ±0.3
ANGLE	±3°

DWN T.SHINOHARA 06FEB07

CHK K.BETSUI 06FEB07

APVD K.BETSUI 06FEB07

PRODUCT SPEC 製品規格 108-5216

APPLICATION SPEC 取付適用規格

WEIGHT 7.4 g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
12POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
(H-TYPE)

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 173858

SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV H5