

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.





RELEASED FOR PUBLICATION

20

COPYRIGHT 20

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	—		F1	REVISED PER ECR-15-018479	05MAR2016



取付基板穴位置 FIG.1

注記:

- 適用基板厚: 1.6t
- 嵌合相手製品型番

プラグハウジング(66ナイロンガラス非強化品); 917689
プラグハウジング(66ナイロンガラス強化品); 1318992
リセコンタクト(L); 917683
リセコンタクト(M); 917684

- キンク位置は表2参照
 - 適用基板穴寸法; FIG.1参照
- 適用基板穴径;
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_0$
ドリル加工穴: 1.1 ± 0.05

- 表3参照
- 取扱説明書: 411-5771

NOTES:

- APPLICABLE P.C.B THK.:1.6t
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING(66 NYLON);917689
PLUG HOUSING(66 NYLON GLASS FILLED);1318992
REC. CONTACT(L);917683
REC. CONTACT(M);917684
- KINKING POSITION (SEE TABLE2)
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE; $0.9^{+0.1}_0$
DRILLED HOLE; 1.1 ± 0.05
- SEE TABLE3
- INSTRUCTION SEET;411-5771

表1
TABLE 1

部品番号 PARTS NO	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI: UL LEVEL2, 250~399
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY


表2
TABLE 2
キンク形状
TYPE OF KINK FORM

回路番号 CIRCUIT NO												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	B	A	B	A								

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は -AMP	日本 JAPAN
--AMP 又は --AMP	中国 CHINA(PRC)
=AMP 又は =AMP	韓国 KOREA

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位
MMMATERIAL
材料表1参照
SEE TABLE 1TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10± : ± 0.2
30± : ± 0.25
100± : ± 0.3
ANGLE : ± 3°

FINISH
仕上表1参照
SEE TABLE 1

DWN Y.NOGUCHI 12MAY95

CHK Y.KASHIWA 12MAY95

APVD Y.KASHIWA 12MAY95

PRODUCT SPEC
製品規格 108-5459APPLICATION SPEC
取付適用規格 114-5203

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME
名称 2.5mm シグナルダブルロック 5極 ポストヘッダーアセンブリ (Vタイプ)SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A3 00779 917783

RESTRICTED TO

SCALE 3:1 SHEET 1 OF 1 REV F1