






Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u d. Oberfläche d. Isolierstoffbetätigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken unterschritten. Die für d. Einhaltung d. Berührungsschutzes erforderlichen Kriech-u.Luftstrecken müssen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. The required creepage and clearances are not achieved between life parts of the mechanism and the surface of the plastic actuator. The method of assembly should ensure that the requirements are met.



Ruhestellung 9.3 max. rest position
Schaltpunkt 8.4 ±0.3 operating point
Zulässige Endstellung min 7.5 approved endposition



Anschlüsse abgedichtet
terminals shielded

DB3C-D3AA	max. 1 mm	min. 0.6 mm	max. 0.1 mm	max. 150 cN	min. 60 cN
Schalter-Nr. switch-nr.	Vorlauf pretravel	Nachlauf overtravel	Diff.-Weg move-diff.	Schaltkraft oper. force	Rückschaltkraft rel. force

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-DB-00001.
Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.
Further details please refer to technical specification TS-DB-00001.
In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

12	02.09.05	Reindl	154654	Änderung Modification
Ind. Rev.	Datum Date	Name Name		
Werkstoffe / Materials: base : PET GF30 bk UL 94 V-0 Deckel cover : PBT bk UL 94 V-0 Betätiger actuator : PBT UL 94 V-0 Anschlüsse terminals : CuZn10 gal. Ag/silver plated Kontakte contacts : AuslagestP16 a. Ni-Träger				
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°				
Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ SE4 UL 1054: 0.1A 125-250VAC				
Kontaktöffnungsweite : μ Contact Disconnection Umgebungstemperatur : 40T120 Temperature Rating Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Proof Tracking Index Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B Benennung / Description: Subminiaturschalter DB subminiature switch				
Maßstab/Scale: 2:1				
C H E R R Y G . m . b . H Cherrystraße 91275 Auerbach/Dpf.				
Ersatz für/Replace for: Kunde/Customer : Teil-Nr. / Part No. :				
DB3C-D3AA				
Prüfzeichen: UL 1054: 0.1A 125-250VAC				
GEOS GALUS				
Bearbeitet/Drawn Geprüft/Approved		Datum / Date Name / Name		
02.09.05 02.09.05		Reindl Ruf f		