





ピッチ／Pitch 11mm

型 名 Type Number	UF1005-20S
定 格 Rating	AC150V (UL・C-UL) 20A AC250V (Tüv)
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	10-18AWG (UL/C-UL) 10-14AWG (Tüv)

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm



- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、一般産業用。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or general industrial.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.5	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスナベ Type⑤
4	記号番号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板 厚 t 0.8		白 色 White
5	カバー Cover	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL	板 厚 t 2.0		透 明 Transparence
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWセムスナベ Type⑥

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	35	46	57	68	79	90	101	112	123	134	145	156	167	178	189	200	211	222	233	244	255	266
B	29	40	51	62	73	84	95	106	117	128	139	150	161	172	183	194	205	216	227	238	249	260

極数／Poles	23	24
A	277	288
B	271	282