






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
				PROJECT NO.: EGGMN03028			
		A1	NEW DRAWING	30NOV2004	L.S.	G.F.	
		A2	VERSIONS XXX-5 ADDED	10NOV2005	L.S.	M.S.	
		A3	DWG. TITEL CHANGED	09JAN2006	L.S.	M.S.	
		A4	DIM. 2.1 ADDED	22SEP2006	ACK	MS	




PIN HEADER; 15 POS.; STUD WITH THREAD M3	4-1740197-2	4-1740197-5
PIN HEADER; 15 POS.; BRACKET WITH THREAD M3	2-1740197-2	2-1740197-5
PIN HEADER; 15 POS.; STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740197-2	3-1740197-5
PIN HEADER; 15 POS.; BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740197-2	1-1740197-5
PIN HEADER; 15 POS.; BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740197-2	0-1740197-5
DESCRIPTION	SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni

WHITE INK MARKING
WEISSE TINTENBESCHRIFTUNG



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
EMPFOHLENES LEITERPLATTENBILD




REMARKS:

- CONTACT AREA: min. 0.8µm Au OVER 1.27 µm Ni ;
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER min. 1.27 µm Ni
- PACKAGING SEE SHEET 2
- CONNECTOR SUITABLE TO LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- TIN OVER NICKEL

BEMERKUNGEN:

- KONTAKTBEREICH: min. 0,8µm Au ÜBER 1,27 µm Ni;
LÖTBEREICH: 3-5 µm Sn ÜBER min. 1,27 µm Ni
- VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- STECKER GEEIGNET FÜR BLEIFREIES LÖTEN
- ZINN ÜBER NICKEL

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD FREI GEGEBEN		THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD FREI GEGEBEN		THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD FREI GEGEBEN	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		DRAWN L. SCHLUETER CHK M. SCHAARSCHMIDT APVD G. FELDMEIER	
0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES & DIMENSIONS WINKELSTÜCKE & ABMESSUNGEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSPEZ.		NAME HDP20 PIN HEADER; SMT; 15 POS. HDP20 STIFTELEISTE; SMT; 15 POL. EUROSTYLE	
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE		WEIGHT GEWICHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 00779 1740197	
CUSTOMER DRAW ING		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR -	



BEMERKUNGEN:

- 1 ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT ODER VERKLEBT
2 BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
3 VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
4 7.0m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

AMP 4805 REV 31MAR2000