

REVISIONS

NUMMER 829309

VERWENDET FÜR

WAR NR. E88-52544

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

F


UPDATED THE PLATING IN NOTE 1

15FEB2024

SP

KJK

POLZ. PRO REIHE	L±0.4	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	2-2
3	7.62	3-3
4	10.16	4-3
5	12.70	5-3
6	15.24	6-3
7	17.78	7-3
8	20.32	8-3
9	22.86	9-3
10	25.40	1-0-3
11	27.94	1-1-2
12	30.48	1-2-2
13	33.02	1-3-2
14	35.56	1-4-2
15	38.10	1--5
16	40.64	1--6-3
17	43.18	1--7
18	45.72	1--8
19	48.26	1--9
20	50.80	2--0
21	53.34	2--1
22	55.88	2--2
23	58.42	2--3
24	60.96	2--4
25	63.50	2--5-3
26	66.04	2--6
27	68.58	2--7
28	71.12	2--8-3
29	73.66	2--9
30	76.20	3--0
31	78.74	3--1
32	81.28	3--2-2
33	83.82	3--3
34	86.36	3--4-2
35	88.90	3--5
36	91.44	3--6
37	93.98	3--7
38	96.52	3--8
39	99.06	3--9
40	101.60	4--0
41	104.14	4--1
42	106.68	4--2
43	109.22	4--3-3
44	111.76	4--4-3
45	114.30	4--5-3
46	116.84	4--6-3
47	119.38	4--7-3
48	121.92	4--8-3
49	124.46	4--9-3
50	127.00	5-829-309-0-2



- 1 Min. 0.76µm (PdNi + Au Flash) by area "F" over Min. 1.27µm NICKEL.
(Alternative plating - Min 0.76µm Au by area "F" over Min 1.27µm Nickel)

- 2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 3 OBSOLETE

CAD-ORIGINAL

ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

KONTAKTSTIFT	CuZn	1
STIFTGEHÄUSE	PBT	GRÜN
BENENNUNG	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE
		FARBE

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 26/90...

DIMENSIONS:

mm

DWN

G.Holaus

17.07.89

MATERIAL

SEE TABLE

FINISH

SEE TABLE

CHK

M.Schaarschmidt

APVD

PRODUCT SPEC

108-18012

APPLICATION SPEC

WEIGHT

NAME

SPEZ. AMPMODU II STIFTELEISTE

ZWEIREIHIG

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A4 00779 C-829309

CUSTOMER DRAWING

SCALE

4:1

SHEET

1 OF 1

REV

F

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

