


PRJ No:92-52098

REVISIONS

P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	F5	Bemerkung 3 hinzu	12MAY2006	R.Schaefer	—
	F6	SEE ECR-17-016626	10NOV2017	SS	R.S.
	F7	SEE ECR-19-006474	23APR2019	MKS	ACH



Bemerkungen / Notes

- 1 Teile für Handzangenverarbeitung siehe Zeichnung 965822
Parts for handtooling see drawing 965822
- 2 Drahtgrößenbereich: 4–6 mm²
Angeschlagener Leiter: FLK/FLKr
Leiter: F–Crimp
Isolation: F–Crimp
Wire range: 4–6 mm²
Terminated wire: FLK/FLKr
Wire: F–Crimp
Insulation: F–Crimp

- 3 Drahtgrößenbereich: 4–6 mm²
Angeschlagener Leiter: FLKr
Leiter: F–Crimp
Isolation: OVL–Crimp
Wire range: 4–6 mm²
Terminated wire: FLKr
Wire: F–Crimp
Insulation: OVL–Crimp

	928911-4	A		CuSn4	verzinnt, tinplated	RINGZUNGE, ...	1
	928911-2	F		CuSn4	blank	RINGZUNGE, ...	1
-	928911-1	F		CuZn	blank	RINGZUNGE, ...	-
CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN
mmDWN
R. Schaefer

16SEP05

MATERIAL

-

FINISH
OBERFLÄCHE/FARBE

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALL GEMEINSAMEN TOLERANZEN

ISO 2768 - mH - E

DIN 16901 -

CHK

-

APVD

-

PRODUCT SPEC

PRODUKTSPEZ.

108-18911

APPLICATION SPEC

VERARBEITUNGSSPEZ.

-

WEIGHT
GEWICHT

2.0

NAME

RING TONGUE, A6-6 DIN46225

RINGZUNGE, A6-6 DIN46225

SIZE

A4

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

ZEICHNUNGS-NR.

C-928911

RESTRICTED TO

NUR FÜR

-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

2:1

SHEET
BLATT1 OF
VON

1

REV

F7

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

COPYRIGHT - 03 TE Connectivity

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG.

D.P.	PLC	±	°
0	PLC	±	°
1	PLC	±	°
2	PLC	±	°
3	PLC	±	°
4	PLC	±	°
ANGLES/WINKEL	±	1°	

