


RELAIS STATIQUE MONOPHASE A COMMANDE PROPORTIONNELLE / RELAY WITH PROPORTIONAL CONTROL 0 - 10V / 0 - 5V / 4 - 20mA / Pot.

SG4 10 -40-70- 110 A 24 - 48 - 230 - 400 VAC GRADATEUR EN ANGLE DE PHASE / PHASE ANGLE CONTROLLER


Ce relais possède une entrée analogique isolée du secteur permettant de faire varier proportionnellement à cette entrée, l'instant de commutation sur la sinusoïde et faisant varier ainsi la tension aux bornes de la charge.
Application : Variateur de lumière ,variateur de vitesse de moteurs monophasés, régulation de chauffage.

This relay has an analog input isolated from the mains, provided to vary the phase angle proportionally to the input and so the voltage on the load.
Application : lighting regulation , single phase motors , heating regulation.



Capot de protection IP20 en option
/ IP20 optional protective cover:
1K199000

REFERENCE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	CONTROL
SG441020	115-265VAC	10A	0-10V
SG444020	115-265VAC	40A	0-10V
SG449020	115-265VAC	110A	0-10V
SG444120	115-265VAC	40A	0/5V or Potentiometer
SG444420	115-265VAC	40A	4-20mA
SG464020	200-460VAC	40A	0-10V
SG464120	200-460VAC	40A	0/5V or Potentiometer
SG464420	200-460VAC	40A	4-20mA
SG468020	200-460VAC	70A	0-10V
SG468120	200-460VAC	70A	0/5V or Potentiometer
SG468420	200-460VAC	70A	4-20mA
SG469020	200-460VAC	110A	0-10V
SG469120	200-460VAC	110A	0/5V or Potentiometer
SG469420	200-460VAC	110A	4-20mA
SG424020	24-53VAC	40A	0-10V
SG414020	14-30VAC	40A	0-10V



Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	INPUT			Unit
Tension de commande / Control voltage	Uc	0-10V	1-5V	0-5V/pot	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic		4-20mA		mA
Tension de relâchement minimum / Minimum release voltage (@ Max. mains voltage)	Ur	0,2V	4mA	0,2V	
Tension d'entrée maximum / Maximum input voltage	Um	±50	±15	±50	V
Résistance interne / Input internal resistor	Rc	400±2%	0,25	200±1%	KΩ
External potentiometer				4,7-100	KΩ
Tension et courant de sortie pour modèle potentiométrique : voir schéma équivalent / Output voltage and current for potentiometric type : see equivalent diagram				5v±5% 1mA	

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

		SG4x1xxx	autres/others	
Isolément entrée-sortie/Input-output isolation @500m	Ui	2500	2500	VRMS
Isolément sortie-semelle/Output-case isolation @500m	Ui	2500	3300	VRMS
Tension assignée Isolément/Rated impulse voltage	Uimp	2500	4000	V

Proud to serve you


celduc®
r e l a i s

Caractéristiques de sortie (à 20°C) / <i>Output characteristics (at 20°C)</i>					
Types / <i>Models</i>	SG41xx20	SG42xx20	SG44xx20	SG46xx20	
Tension nominale / <i>Nominal voltage</i>	24	48	230	400	VRMS
Plage tension de fonctionnement / <i>Operating range</i>	14-30	24-53	115-265	200-460	VRMS
Tension crête (écrêteur de tension) / <i>Peak voltage (clamping voltage)</i>	400 (450)	400 (450)	600 (450)	1200 (800)	VPEAK
Consommation du circuit interne (@Un) / <i>Internal circuit consumption (@Un)</i>	7	7	7	7	mARMS
Caractéristiques de sortie (à 20°C) / <i>Output characteristics (at 20°C)</i>					
Types / <i>Models</i>	SG4x1x20	SG4x4x20	SG4x8x20	SG4x9x20	
Courant nominal (voir les caractéristiques thermiques) <i>/Nominal current (see thermal curves)</i>	10	40	70	110	ARMS
Courant de surcharge accidentel admissible maximum (10ms) : ITSM <i>/ Maximum accidental overload current (10ms) : ITSM</i>	120	550	1000	2000	APEAK
Chute de tension directe (Inom) / <i>On state voltage drop (Inom)</i>	1,6				VPEAK
Courant de fuite état bloqué (@ Un/50Hz) / <i>Off state leakage current (@ Un/50Hz)</i>	<4		<5		mARMS
Courant de charge minimum / <i>Minimum load current</i>	10				mARMS
Courant de maintien / <i>Holding current</i>	50		100		mA
Temps de fermeture maximum / <i>Maximum turn on time</i>	10				ms
Temps d'ouverture / <i>Turn off time</i>	50				ms
Fréquence d'utilisation / <i>Operating frequency</i>	47 -> 100 (*)				Hz
dv/dt état bloqué / <i>Off state dv/dt</i>	500				V/μs
I²t (<10ms)	72	1500	5000	20000	A²S
di/dt non répétitif / <i>No repetitive di/dt</i>	20				A/μs
Homologation / <i>Approval</i>	Nous consulter / consult us				
Caractéristiques générales / <i>General characteristics</i>					
Température de stockage / <i>Storage temperature</i>	-40 à/to +85				°C
Température de fonctionnement / <i>Operating temperature</i>	-40 à/to +85				°C
Température de jonction / <i>Junction temperature</i>	-40 à/to +125				°C
Résistance thermique jonction/semelle / <i>Junction/case thermal resistance</i>	2,7	1,1	0,43	0,35	°C/W
Résistance thermique semelle/ambiant / <i>Case/ambient thermal resistance</i>	5 à/to 9				°C/W
Capacité entrée-sortie/ <i>Input-output capacity</i>	8				pF
Poids/ <i>Weight</i>	410				g
Résistance aux chocs (@11ms) / <i>Shock (@11ms)</i>	100				G
Résistance aux vibrations (de 10 à 4000Hz) / <i>Vibrations (from 10 to 4000Hz)</i>	50				G


(*) Nécessite le réglage du potentiomètre d'ajustage / The trimmer must be adjusted

Caractéristiques de transfert entrée/sortie / Input/output transfer characteristics :

Principe du gradateur / Principle of phase angle control :



Valeur efficace de la tension sur une charge résistive (Ucharge) en fonction du temps de retard à la commande (tr)
/RMS resistive load voltage (U Load) versus delay time control (tr).



Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
r e l a i s

Caractéristiques de transfert entrée/sortie / *Input/output transfer characteristics (@ 50 Hz ; @25°C):*

SG4 : 0-10V ; 0-5V (ou potentiométrique / *or potentiometric*)

- ① Préréglage d'usine à $170^\circ \pm 5\%$ ($t_r=9,44\text{ms}$), pour les modèles SG44xx20, de l'angle de retard à la fermeture maximum initial. Il peut être modifié par le potentiomètre de réglage intégré. Une variation de la tension secteur provoque une légère diminution de cet angle.
Factory presetting to $170^\circ \pm 5\%$ ($t_r=9,44\text{ms}$), for SG44xx20, of the initial maximum firing delay angle. It can be modified by using the integrated trimmer. A variation in mains voltage causes a small decrease of this angle.
 Conditions : SG44x020, SG44x120 -> @135VAC/ 50Hz
 Entrée analogique / *Analog input* = 0,2VDC (4)

- ② Préréglage d'usine à $144^\circ \pm 5\%$ ($t_r=8\text{ms}$), pour les modèles SG46x020 et SG46x120, de l'angle de retard à la fermeture initial maximum. Il peut être modifié par le potentiomètre de réglage intégré. Une variation de la tension secteur provoque une légère diminution de cet angle.
Factory presetting to $144^\circ \pm 5\%$ ($t_r=8\text{ms}$), for SG46x020 and SG46x120 types, of the initial maximum firing delay angle. It can be modified by using the integrated trimmer. A variation in mains voltage causes a small decrease of this angle.
 Conditions : SG46x020, SG46x120 -> @240VAC/ 50Hz
 Entrée analogique / *Analog input* = 0,2VDC (4)



- ③ Tension de pleine conduction / *Full conduction mode voltage* :
 SG4xx 020 -> 10VDC (+0 ; -5%) ; SG4xx120 -> 5VDC (+0 ; -5%)

- ④ Préréglage d'usine à 0,2 VDC $\pm 0,1\text{V}$ de la tension d'entrée analogique minimum de commande : En dessous de cette valeur, le relais est à l'état ouvert; au dépassement de cette valeur, le relais se ferme avec un angle de retard fonction du réglage du potentiomètre intégré.

- Factory presetting to 0,2VDC $\pm 0,1\text{V}$ of the minimum analog control input voltage : Below, the relay is off; above, the relay is closed at a firing delay angle which depends on the integrated trimmer setting.*

- ⑤ Zone possible de préréglage par le potentiomètre ajustable intégré.
Possible presetting zone by using the integrated adjustable trimmer.

- ⑥ Limite de réglage de l'angle de retard / *Firing delay angle limit* :
 170° (0 ; +5%) -> Conditions : SG44xx20 -> @135VAC ;
 SG46xx20 -> @ 240VAC



Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
 Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
 r e l a i s

Caractéristiques de transfert entrée/sortie / Input/output transfer characteristics (@ 50 Hz ; @25°C):

SG4 : 4-20 mA

- ① Préréglage d'usine à $170^\circ \pm 5\%$ ($t_r=9,44\text{ms}$), de l'angle de retard à la fermeture maximum initial. Il peut être modifié par le potentiomètre de réglage intégré. Une variation de la tension secteur provoque une légère diminution de cet angle.

Factory presetting to $170^\circ \pm 5\%$ ($t_r=9,44\text{ms}$), of the initial maximum firing delay angle. It can be modified by using the integrated trimmer. A variation in mains voltage causes a small decrease of this angle.

Conditions : SG44x420-> @240VAC/50Hz; SG46x420-> @420VAC/ 50Hz

Entrée analogique / Analog input = 4,3mA (4)

- ③ Tension de pleine conduction / Full conduction mode voltage :
20 mA (+0 ; -6,5%)





- ④ Préréglage d'usine à 4,3 mA (+6,5% ; -0) du courant d'entrée analogique minimum de commande.

Factory presetting to 4,3 mA (+6,5% ; -0) of the minimum analog control input current.

- ⑤ Zone possible de préréglage par le potentiomètre ajustable intégré.
Possible presetting zone by using the integrated adjustable trimmer.

- ⑥ Limite de réglage de l'angle de retard / Firing delay angle limit :
 170° (0 ; +5%) -> Conditions : SG44x420-> @135VAC

SG46x420-> @ 240VAC





Proud to serve you



All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
r e l a i s



10A



40A



70 - 110A




Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.


celduc®

r e l a i s


10A




40A



70A





110A





Proud to serve you

celduc®
 r e l a i s

Circuit équivalent / Equivalent wiring :**Branchement type puissance et potentiomètre / Typical potentiometer and power wiring :****Filtrage / Filtering consideration :**

Sur charge résistive, il est conseillé de mettre un filtre adapté au courant de la charge, afin de supprimer les parasites générés par le découpage de phase (voir exemples). Sa taille est à calculer selon l'utilisation et le respect des normes.

Phase cutting generates R.F.I. . Therefore use a filter, especially on resistive loads (See examples). It is chosen regard to the appliance and the respect of standards.

Exemples type de filtrage / Typical filter examples :**Faibles courants / Low currents :****Forts courants : Filtres en série / High currents : Filter in series :**

GRADATEURS ANGLE DE PHASE EN TRIPHASE : nous avons la solution : contactez-nous.

THREE PHASE ANGLE CONTROL : We have got the solution : contact us.