


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
AI	-			PROJEKT NR.: E97-9621			
			A	DIM. 3.8 WAS 4.3, 6.2 WAS 6.3, 5 ADDED	28JAN86	STOLZ	-
			B	NEW CAD-DRAWING	29JUN97	STOLZ	FELDMETER
			B1	"CENTER PUNCH MARK ADMISSIBLE" WAS "CENTER PUNCH MARK"	17AUG98	STOLZ	FELDMETER



- 1

MIN. 4.5 µm Sn OVER MIN. 1.5 µm Cu
- 2

PACKING: MAX. 3000 PIECES
PACKED INTO CARDBOARD BOX
- 3

RECOMMENDED DIA. FOR PCB: Ø1.4 -0.1
- 1

MIN. 4.5 µm Sn ÜBER MIN. 1.5 µm Cu
- 2

VERPACKUNG: MAX. 3000 TEILE
IN KARTON VERPACKT
- 3

EMPFOHLENE LEITERPLATTENBOHRUNG: Ø1.4 -0.1

725963-2	1	CuZn
-	-	-
AMP ORDER NO. BESTELL-NR.	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEMEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN 18-MAR-75 NICOLAUS	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		CHK 18-MAR-75 NICOLAUS		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. Tolerierung ISO 8015	APVD -	FASTON TAB 2.8 x 0.8 FLACHSTECKER 2.8 x 0.8	
	±0.2	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. ACCORDING TO DIN 46244		
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE	ANGLES /WINKEL ±° FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A3	CAGE CODE 00779
	SEE TABLE SIEHE TABELLE	WEIGHT GEWICHT -	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-725963	RESTRICTED TO NUR FÜR -
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB 5:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1
			REV B1	