

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1985
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Dag	Name
F	War E-84-9716 - <i>2nd to 4th at PN 1st-26</i>	23.1.5	<i>Man...</i>
F1	REV PER ECO-09-026444	28NOV09	KK/AEG
F2	ECR-10-001372	10MAR10	RK/SRE
F3	ECR-10-025774	25MAY11	KK / HMR

36	141,6	3-826 543	-6
35	138,0	3-	-5
34	134,0	3-	-4
33	130,1	3-	-3
32	126,1	3-	-2
31	122,2	3-	-1
30	118,2	3-	-0
29	114,2	2-	-5
28	110,3	2-	-4
27	106,3	2-	-3
26	102,4	2-	-2
25	98,4	2-	-1
24	94,4	2-	-0
23	90,5	2-	-5
22	86,5	2-	-4
21	82,6	2-	-3
20	78,6	2-	-2
19	74,7	1-	-1
18	70,7	1-	-0
17	66,7	1-	-5
16	62,8	1-	-4
15	58,8	1-	-3
14	54,8	1-	-2
13	50,9	1-	-1
12	46,9	1-	-0
11	43,0	1-	-5
10	39,0	1-	-4
9	35,1	—	-3
8	31,1	—	-2
7	27,1	—	-1
6	23,1	—	-0
5	19,2	—	-5
4	15,2	—	-4
3	11,3	—	-3
2	7,3	—	-2
1	3,3	826 543	-1
POS	L±0.5	BEST-NR	


2
OBSOLETE

1 2 3 4 5 6
OBSOLETE

OBSOLETE 
OBSOLETE
OBSOLETE 

3
2
OBSOLETE

1



ZEICHNUNG GÜLTIG AB

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
TE: IM BEREICH „F“ 0,8µm GOLD ÜBER 1,27µm NICKEL IM BEREICH „B“
MIN.25µm ZINN ÜBER 1,27µm NICKEL

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN FORT -
SCHRITT DIENEN BEHALTEN WIR UNS VOR

ESTE

TE Connectivity

KONTAKTSTIFT

Cu Zn



STIFTGEHÄUSE

PBTP 10 GV

GRÜN

BENNENUNG

Werkstoff

Oberfläche Farbe

Gaz.
11.12.84

Gepr. d. d. 84

Gepi

Benennung

MODU I - STIFTLEISTE
RASTER 3,96

Nicht tolerierte Maße

$\pm 0,3$ мм

Format

Zeichnungs - Nr.

A

826543

REY

F3

Maßstab

Blatt - Nr.