

05	17.07.00	M. Thiem	135344
Ind.	Datum	Name	Änderung
Rev.	Rev.	Name	Modification
Werkstoffe / Materials:			
Sockel : PET sw 30XGV UL 94 V-0			
Deckel : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse : CuZn10 gal. Ag/silver plated			
Kontakte : Aus6Ag25Pt6 a. Ni-Träger			
Zusatzbetätiger : KSCm1810 n. DIN17440			
aux. actuator			
Allegeometrien nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ SE4		Kontaktöffnungsweite : μ	
Umgebungstemperatur : 40/120		Contact Disconnection	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PT1 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction	
according to DIN 41635 Form B		Benennung / Description:	
Subminiaturschalter DB		subminiature switch	
Maßstab/Scale:		C H E R R Y	
2:1		G. m. b. H.	
91275 Auerbach/Dpf.		Cherrystraße	

Schutzart: IP 67		Anschlüsse: IP 00	
protective system		terminals	
UL 1054: 0.1A 125-250VAC		Prüfzeichen:	
UL 1054: 0.1A 125-250VAC		EKO	
DC3C-A1RC		GALUS	
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		Datum / Date	
17.07.00		M. Thiem	
Geprüft/Approved		Name / Name	
Ersatz für/Replace for:		Kunde/Customer	
Teile-Nr. / Part No.		:	

