








1-1452319-1 wie gezeichnet
as shown




Schieber in Vorraststellung montiert
SLIDE IN PRE LOCKING POSITION ASSEMBLED
(Anlieferungszustand)
(DELIVERY POSITION)

A-A



Darstellung
Schieber geschlossen
SLIDE CLOSED



- NOTES
BEMERKUNGEN
- 1 ORDER NUMBER
BESTELL-NUMMER
 - 2 REVISION NUMBER
WERKZEUGÄNDERUNGSINDEX
 - 3 MATERIAL MARKING
WERKSTOFFKENNZEICHNUNG
 - 4 PRODUCTION DATE
PRODUKTIONSdatum
 - 5 CAVITY MARKING
NESTMARKIERUNG

	JUNIOR POWER TIMER	929 939-1	929 940-1	0.5-1.0	CuFe2	PRE TIN PLATED	FLR INSULATION	828 904-1
	JUNIOR POWER TIMER	929 937-1	929 938-1	1.5-2.5	CuFe2	PRE TIN PLATED		828 905-1
	CONTACTS	AMP ORDER NO. STRIP FORM	AMP ORDER NO. LOOSE PIECE	WIRE RANGE MM	MATERIAL	FINISH		SEAL

2-1452319-1	B	1	PBT-ASA GF30	rot	Schieber	6
		1	PBT-ASA GF30	grau	JPT-Gehaeuse 6pol.	2
1-1452319-1	B	1	PBT-ASA GF30	rot	Schieber	6
		1	PBT-ASA GF30	schwarz	JPT-Gehaeuse 6pol.	1
AMP PART NO.	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOUR	DESCRIPTION	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT FÜR AMP INCORPORATED. © AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.		DWG P. Knecht V. Bergmann	14NOV2001	fyc Electronics AMP GmbH 0 - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSENHMITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME JPT HOUSING 6POS.: SEALED JPT Gehaeuse 6pol.: gedichtet	
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ±0.3 4 PLC ±0.3		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE A1	
MATERIAL -		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ.		DRAWING NO. 1452319	
WEIGHT GEWICHT		CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR	
SCALE MASSSTAB		2:1		SHEET BLATT	
				1 OF VON 1	
				REV B	