


## Fassungen für PLCC

## Sockets for PLCC

## Supports pour PLCC



### Fassungen für PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

- PLCC-Fassungen für die Gehäuseformen EIA/JEDEC Type "A"
- Kontakte der Fassungen aus Phosphor-Bronze, verzinkt
- Zweifache Polungshinweise als Ausricht-hilfe beim Chipeinsetzen
- Drainagelöcher zur besseren Innen-reinigung
- Eingeformte Testlöcher neben jeder Kon-taktfeder
- Isolierkörper-Material (PBT) gemäß UL 94 V-0
- Farbe: schwarz

### Sockets for PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

- these sockets conform to EIA/JEDEC "A" package requirements for leaded plastic chip carriers
- tin-plated phosphorbronze socket contacts
- dual polarisation indicators guarantee the correct alignment of the device
- drain holes for easier inside cleaning
- test probe holes are moulded in adjacent to each contact, providing easy access
- insulating material (PBT) UL 94 V-0 rated
- colour: black

### Supports pour PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

- Supports PLCC pour boîtiers EIA/JEDEC type "A"
- contacts des supports en cuivre au bronze phosphoreux
- doubles indications de polarité pour faciliter l'orientation du chip lors de l'insertion
- trous de drainage pour mieux nettoyer l'intérieur
- orifices de mesure à côté de chaque contact
- matériau isolant (PBT) conforme à UL 94 V-0
- couleur: noir

| Art. Nr.<br>Art. No.<br>Art. n° | Polzahl<br>No. of contacts<br>Nbr. de contacts | Maße / Dimensions<br>[mm] |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 |                                                | A1                        | A2    | B1    | B2    | C     | D1    | D2    |
|                                 |                                                |                           |       |       |       |       |       |       |
| PLCC 20                         | 20                                             | 5,08                      | 5,08  | 15,55 | 15,55 | 16,70 | 10,16 | 10,16 |
| PLCC 28                         | 28                                             | 7,62                      | 7,62  | 18,20 | 18,20 | 20,30 | 12,70 | 12,70 |
| PLCC 32                         | 32                                             | 7,62                      | 10,16 | 18,10 | 20,80 | 22,20 | 12,70 | 15,24 |
| PLCC 44                         | 44                                             | 12,70                     | 12,70 | 23,50 | 23,50 | 27,50 | 17,78 | 17,78 |
| PLCC 52                         | 52                                             | 15,24                     | 15,24 | 26,00 | 26,00 | 31,00 | 20,32 | 20,32 |
| PLCC 68                         | 68                                             | 20,32                     | 20,32 | 31,20 | 31,20 | 38,20 | 25,40 | 25,40 |
| PLCC 84                         | 84                                             | 25,40                     | 25,40 | 36,10 | 36,10 | 45,40 | 30,48 | 30,48 |

Datenblatt der Pin-Belegung der einzelnen PLCC-Fassungen auf An-frage erhältlich.

Data sheet for pin configuration of PLCC sockets available on request.

Feuille technique pour la disposition des contacts des socles PLCC livrable sur demande.