



DigiLevel Pro 120 cm



**Digitale Elektronik-Wasserwaage:
Jetzt lasergenau arbeiten –
präzise und bedienerfreundlich**

Rev. 11/08



1. Mit Punktscanner:

Optische Verlängerung der Wasserwaage. Durch den – von der Unterkante 3 cm versetzen – Punktscanner können Höhen und Winkel punktgenau übertragen werden.

2. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt:

Die intelligente Wasserwaage mit vertikaler und horizontaler Winkelanzeige. Der Neigungsspeicher ermöglicht das Übertragen von Winkeln. Mit dem separaten Messwertspeicher können bis zu 9 Werte abgerufen werden und in Grad, Inch/Feet oder Prozent auf dem Zahlendisplay umgeschaltet werden.

3. Optimaler Einsatz durch AutoSound:

Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen.

FlipDisplay:

Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar.

Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung und Anpassung an die Messfläche.

Zusätzliche Ausstattung:

- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- gefräste Messflächen
- starke Haftmagnete
- 1/4" Fotostativanschluss

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT elektronische Messung
± 0,1° bei 0° und 90°,
± 0,2° bei 2° – 89°

ANZEIGEGENAUIGKEIT
0° – 1° 2 Dezimalstellen
1° – 90° 1 Dezimalstelle

LIBELLENGENAUIGKEIT ± 0,5 mm/m

LASER Klasse 2

LASERWELLENLÄNGE 650 nm

STROMVERSORGUNG
Batterie 2 x 1,5 V Typ AAA

ABMESSUNGEN (B x H x T)
1220 x 60 x 33 mm

GEWICHT mit Batterien: 1,4 kg



Artikel-Nr: 081.216A

EAN-Code: 4 021563 664849

DigiLevel Pro 120 cm
inklusive Transporttasche
+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Verpackungsgröße (B x H x T)
90 x 1260 x 55 mm

Transportverpackung)
VE 5



Integrierter Laser



Beleuchtetes Display



Magnetisch



AutoSound bei 0°/45°/90°/135°/180°

OPTIMALE ERGÄNZUNG

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Lasersichtbrille	020.70A	4 011879 644000	1