

REFERENCE ONLY

命名法

インシュレータ色相 (標準色は無記入
W: 白色, B: 黒色, R: 赤色, G: 緑色)

SPECIAL

適用電線サイズ (AWG#24~#28)

結線方式 (CRIMP)

ピッチ (2mm)

配列 (SINGLE)

性別 (SOCKET)


芯数

シリーズ名

FILED

MAR 14 2000

DOCUMENT CONTROL



芯数	A	B	C	D	E	罐子 NO.
2	2	0.7	4.5	5.6	0	1
3	4	1.5	6.5	7.6	0	1
4	6	3.5	8.5	9.6	1.5	1
5	8	5.5	10.5	11.6	3.5	1.5
6	10	7.5	12.5	13.6	5.5	1.5, 6
7	12	9.5	14.5	15.6	7.5	1.5, 6
8	14	11.5	16.5	17.6	9.5	1.5, 6, 8
9	16	13.5	18.5	19.6	11.5	1.5, 6, 8
10	18	15.5	20.5	21.6	13.5	1.5, 6, 8, 10
11	20	17.5	22.5	23.6	15.5	1.5, 6, 8, 10
12	22	19.5	24.5	25.6	17.5	1.5, 6, 8, 10, 12

1	インシュレータ	1	6-6パイロン UL 94 V-0			
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 1981.7.21		尺 度 (SCALE) 5 : 1	シリーズ (SERIES) 1L-S	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ017193
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	村 野	名 称 (TITLE) 1L-S-*S-S2C2 レセプタクルハウジング		
寸法 (DIMENSION) / 角度 (ANGLES)		検査 CHK.	武 田			
. ± 0.5 X° ±		承認 APPD.	藤 野	重 量 (WEIGHT)		
.X ± 0.3 XX' ±		承認 APPD.	四宮 北村			
.XX ± 0.1 XXX ±						

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。