




## TDS-K07 W



**Kraft-Weg-Diagramm** ·  $F_H$  = Haltekraft



**Maßzeichnungen** · Abmessungen in mm



### Spulenwerte

|                         |                                                 |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------|
| Leistungsaufnahme [W]   | 14,4                                            |      |
| Widerstand [ $\Omega$ ] | VDC                                             |      |
| 2,5                     | 6                                               |      |
| 10                      | 12                                              |      |
| 40                      | 24                                              |      |
| Isolationswiderstand    | 5 x 10 <sup>7</sup> $\Omega$ mind., bei 500 VDC |      |
| Prüfspannung            | 500 V <sub>eff</sub> , 1 min.                   |      |
|                         | Gesamtgewicht [g]                               | 37,0 |
|                         | Ankergewicht [g]                                | 4,0  |

### Lösen des Ankers aus der Selbsthaltungslage

Nennspannung  $\pm 10\%$  (bei 5,89 W Leistungsaufnahme)

Bei abweichenden Werten kann ein Vorwiderstand, gemäß Schaltbild 1 (siehe Seite 4), erforderlich werden.