


Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers
interdit sans quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any
form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT No.	ROWS	POWER			SIGNAL										POWER		
		E1	P1	P2	P3	1	2	3	4	5	6	P15	P16	P17	P18	P19	E2
51651-001-- NOTE:2	D C B A		PA	PA	PA	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	PA	PA	PA	PA	PA	



CODE	DIM "M" ±0.010 [0.25]	CONTACT TYPE
R	0.270	SIGNAL
S	0.270	SIGNAL
T	0.270	SIGNAL
U	0.270	SIGNAL
PA	N/A	POWER
HA	N/A	HOLDDOWN

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no.	dr	date	linear	.XX±.01/.X±.3	projection		title	3P + 24S + 5P
A	V91037	CHB	04-29-99		.XXX±.005/.X±.13			RIGHT ANGLE SOLDER HEADER	
B	V94076	DLW	10-27-99		XXXX±.0020/.XXX±.05				
C	V12541	DAI	12-11-01	angles	0°±2°				
D	DG06-0011	CS	01/09/06	dr	C. BAROT 04-29-99	INCH / MM		product family	PwrBlade
				enrg	J. BROWN 04-29-99	scale	1:1	size	dwg no
				chr	J. BROWN 04-29-99			51651	213
				appd	J. BROWN 04-29-99				SHEET 1 OF 2
sheet index	revision sheet	D	D						
		1	2						

form no. 7530-001-103

cage code 22526

PDM: Rev:D

STATUS:Released

Printed: Dec 20, 2010

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication à des tiers
interdit sans quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire.
Propriété de FCI. Droits de reproduction FCI.




A
FCI

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any
form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.
Property of FCI. Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER

51651-001--
NOTE:2

DIM "M"
SEE SHEET 1




CONNECTORS - NOTES:

1. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH TEMP THERMOPLASTIC
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
2. PLATING:

51651,51651LF,PLATING SPEC SEE PRINT:100064183.
3. "MANUFACTURER" NAME, P/N, AND DATE CODE TO APPEAR ON THIS SURFACE
4. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149

PCB - NOTES

5. ALL DIMENSIONS ARE BASIC UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. ALL THROUGH HOLES ARE LOCATED WITH A TRUE POSITION OF .004
7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE
8. Ø0.098 THROUGH HOLES ARE UNPLATED
9. Ø0.0453/1.151 DRILLED HOLES
PLATED WITH .0003/.007 MIN SnPb
OVER .001/1.03 to .003/.08 PLATING TO ACHIEVE
A .040±.003/1.02±.08 HOLE



mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER	
SEE NOTE 1				.XX±.01/.X±.3		COPY	
ltr	ecm no.	dr	date	linear	.XXX±.005/.X±.13	projection	title
D				angles	XXXX±.0020/.XXX±.05		3P + 24S + 5P
				dr	C. BAROT 04-29-99	INCH / MM	RIGHT ANGLE SOLDER HEADER
				enrg	J. BROWN 04-29-99	scale	product family
				chr	J. BROWN 04-29-99	1:1	PwrBlade
				appd	J. BROWN 04-29-99		code
sheet index	revision sheet						size
							dwg no
							51651
							2 OF 2

form no. 7530-001-103

1 | 2

3 |

cage code 22526

4

PDM: Rev:D

STATUS:Released

Printed: Dec 20, 2010