

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

BK 8510 / BK 8512 / BK 8514 / BK 8518

Charges électroniques programmables 600W et 1200W

Performances

- Fonctionnement tension constante, courant constant, résistance constante et puissance constante
- Résolution de 1mA et 1mV (suivant gamme)
- Protection totale
- 2 modes de test dynamique : transcient et liste
- Interface RS-232 en standard USB ou IEEE (avec adaptateur en option)
- Possibilité de brancher plusieurs unités en série ou parallèle
- Fonction test de capacité des batteries
- Programmation SCPI : intégration facile dans des bancs de test automatique

**600W/
1200W**



BK 8510/8512/8514/8518

Caractéristiques techniques		BK8510	BK8512	BK8514	BK8518
Caractéristiques d'entrée	Tension DC	0 à 120V	0 à 500V	0 à 120V	0 à 60V
	Courant DC	0 à 120A	0 à 30A	0 à 240A	0 à 240A
Paramètres	Puissance	600W		1200W	
	Gammes	BK8510	BK8512	BK8514	BK8518
Mode tension constante		0.1V - 120V	0.1 - 500V	0.1 - 120V	0.1 - 60V
Mode courant constant		0 - 12A	0 - 3A	0 - 24A	0 - 6V
		0 - 120A	0 - 30A	0 - 240A	
Mode résistance constante		0.1 - 10 ohms			
		10 - 99 ohms			
		100 - 999 ohms			
		1000 ohms à 4 kohms			
Mode puissance constante		0 - 100W			
		100W - 600W		100W - 1200W	
Mesure de courant		0 - 12A	0 - 3A	0 - 24A	0 - 6V
		0 - 120A	0 - 30A	0 - 240A	
Mesure de tension		0V à 18V			
		0V - 120V	0V - 500V	0V - 120V	0V - 60V
Fonction test de batterie		Capacité de 0 à 999Ah et temps de test de 1 à 60000 s			

* PE = pleine échelle

Remarque : la charge BK8518 est particulièrement destinée aux test de fuel cell (piles à combustible) à cause de sa résistance de sortie très basse permettant d'avoir le courant nominal (240A) sous 1,2V typique.

Caractéristiques générales

Affichage	alphanumérique 16 caractères, type fluorescent
Protection	contre les surcharges en tension, courant, puissance, température
Température de fonctionnement	0 à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Alimentation	115 / 230V, 50/60Hz
Dimensions	88 x 355 x 429 mm
Masse	14Kg

Livré avec : cordon d'alimentation, manuel, cordon interface RS-232 (ITE-131) et logiciel en anglais PV8500

Options: ITE-132 kit de connexion USB, IT-E151 kit de montage en rack, IT-E134 kit de connexion IEEE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK8510_8512_8514_8518_FR

Partenaire Distributeur

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax: +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr